

Glasdörr (61%), DNGE



Elektriska komponenter kan visas när EMC-dörren är stängd, vilket håller obehörig personal borta och bibehåller inträngningsskyddet.

DESIGN

Beskrivning: Standarddörr med säkerhetsglas, lås DIN 3 mm och monterageram. Samtliga låsinsatser passar. Tätning med ledande EMC packning. EMI skydd med nät monterat bakom glas med 61% öppen yta.

Material: Dörr: 2 mm förzinkad stålplåt. Glasyta: 3 mm härdat säkerhetsglas.

Ytbehandling: Pulverlack RAL 7035 med strukturerad yta, endast på utsida.

Kapslingsklass: I överensstämmelse med IP 54 | TYPE 12 | IK 07.

Erforderliga tillbehör: Ersätts inte standarddörren använd montagesats DNМК01.

Leveransförpackning: 1 st.

Höjd på visningsområdet (mm): 1776; bredd på visningsområdet (mm): 615

Coating on the outside only

If no door was fitted previously use hinge kit DNМК01

Transparent EMC door to replace the standard plain door on EMC floor standing enclosures

Clear view of the equipment installed inside the enclosure with the door closed

The user can check the status and information of the equipment inside the enclosure maintaining the ingress protection

SPECIFIKATIONER

Table 1/1						
Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Material	Slutför	Färg
DNGE2008R5	2502735	2000mm	800mm	Mjukt stål	Pulverlackerad	Ljusgrå

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE