


Kraftiga bärarmar, CBU



Den kraftiga bärskenan för montering av tunga komponenter, som transformatorer, levereras med T-formade glidbultar och är utrustad med slitsade hål för montering var som helst i skåpet.

DESIGN

Beskrivning: Kraftig bärskena för tunga apparater t.ex. transformatorer som monteras i skåpets botten. Levereras med T-formade glidbultar, utrustad med hål för montage i skåpets bredd- och djupled.

Material: 2.5 mm elförzinkad stålplåt.

Leveransförpackning: 1 par med monteringsmaterial och 4 st T-formade glidbultar.

SPECIFIKATIONER

Tjocklek: 2.5mm
Material: Mjukt stål
Slutför: Zinkpläterad

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Belastningsklass	Kapslingsmaterial
CBU1000	2502442	49mm	1000mm	31mm	1800N	Mjukt stål
CBU1200	2502443	49mm	1200mm	31mm	1500N	Mjukt stål
CBU400	2502444	49mm	400mm	31mm	3000N	Mjukt stål
CBU500	2502445	49mm	500mm	31mm	3000N	Mjukt stål
CBU600	2502446	49mm	600mm	31mm	3000N	Mjukt stål
CBU800	2502447	49mm	800mm	31mm	2250N	Mjukt stål

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Max last är per skena.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE