


Hög temperatur Vortex kylare, HT



Vortex-kylaren HT för höga temperaturer har skyddsgraden IP 66 och är enkel att installera, har inga rörliga delar och är underhållsfri. Förutom nedkylningsfunktionen minskar den även den relativa luftfuktigheten i skåpet som den är monterad på. Vortex-kylaren förhindrar överhettning inuti skåpet i miljöer upp till 93 °C, till exempel i stålverk.

BRANSCHSTANDARDER

CE

DESIGN

Beskrivning: Kompakt och driftsäker kylare för kapslingar. Producerar kyla genom tryckluft utan rörliga delar.

Material: Inre Vortex del/delar samt yttre hölje i rostfritt stål.

Kapslingsklass: Beroende på modell, upp till IP 66 | TYPE 4X.

Leveransförpackning: 1 st Vortex aggregat med moteringstillbehör.

Det rekommenderas att installera en termostat, BPT, samt ett luftfördelningskit, BPA

The coolers must be installed vertically to maintain the protection degree

Pack quantity: Vortex cooler with mounting accessories

High temperature vortex cooler, with no moving parts and a high IP 66 protection degree

The vortex cooler provides a maintenance free cooling solution which also reduces the relative humidity within the enclosure

The vortex cooler can be installed on the enclosure easily, in environments of up to 93°C, reducing the required installation time

The maintenance free cooling solution prevents unnecessary downtime

This reliable solution reduces the customer's labour cost due to the ease of installation

The vortex cooler will be a good thermal management solution for high temperature environments such as a steel mill

Cooling capacity is calculated with pressured air being 20°C and having 7-bar pressure

Silencer included: Yes; Low pressure relief valve: Yes; Instalation cut-out diam. (mm): 48

SPECIFIKATIONER

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Material	Nominell kapacitet Watt
HT4630	2502979	184mm	63mm	63mm	Aluminium	586W
HT4630SS	2502980	184mm	63mm	63mm	Rostfritt stål 304	586W
HT4640	2502981	184mm	63mm	63mm	Aluminium	820W
HT4615SS	2502978	184mm	63mm	63mm	Rostfritt stål 304	293W
HT4615	2502977	184mm	63mm	63mm	Aluminium	293W
HT4640SS	2502982	184mm	63mm	63mm	Rostfritt stål 304	820W

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Kylkapaciteten är beräknad på tilluft som har temperaturen 20 °C och ett tryck på 7 Bar.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE