

Nedsänkningsspol-chiller, TCI



Nedsänkningsspol-chillers ger precision och tillförlitlighet i en robust modulär design. En kylningsprecision på ± 1 °F kan uppnås för högre produktionskvalitet. Det stora utbudet av tillval och tillbehör innebär att du kan välja många olika kylvätskonfigurationer för maximal flexibilitet. Nedsänkningsspol-chillern har en miljövänlig design med högeffektiva komponenter.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Hermetisk scrollkompressor, kyld av kylmedlet, komplett med termisk brytare.

Kylkretsens mässingsrör.

Spolförångare.

Högeffektiv kondensatorspole.

Axialfläkt.

SPECIFIKATIONER

Table 1/1						
Katalognummer	Nominell kapacitet i watt vid 50 Hz	Nominell kapacitet i watt vid 60 Hz	Vätsketyp	Nominell spänning	Märkfrekvens	Kylmedel
TCI56	6000W	7100W	Emulsion	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a
TCI70	8100W	9650W	Emulsion	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a
TCI91	9200W	11000W	Emulsion	400V, 460V	50 – 60Hz	R134a
TCIA2	12300W	14600W	Emulsion	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TCIA4	16400W	19400W	Emulsion	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A
TCIA7	17800W	20450W	Emulsion	400V, 460V	50 – 60Hz	R410A

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Obs! Produkterna kan anpassas, kontakta nVent för att konfigurera.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE