

Industriell minidator, TCW



Denna industriella minivatten-chiller ger precision och tillförlitlighet i en kompakt design med uteffekter från 900 W upp till 4 450 W. Det stora utbudet av tillval och tillbehör innebär att du kan välja många olika kylvätskonfigurationer.

DESIGN

Driftgränsvärden för omgivningstemperatur: +15 °C till +45 °C

Ljudtrycksnivå (dB(A)): 56 | 57

IN/UT-vätskeanslutningar (mm): 1/2

Förvaringstankens kapacitet (l): 10

Pumptyp: Periferipump

Sekundär matningsspänning (V): 230 V AC

Köldmedium i gasfas (HFC): R134A

Temperaturprecision (K): +/-2

Vätsketyp: Vatten

Inställningsbart intervall för vätsketemperatur: +8 °C till +25 °C

SPECIFIKATIONER

Table 1/1						
Katalognummer	Nominell kapacitet i watt vid 50 Hz	Nominell kapacitet i watt vid 60 Hz	Vätsketyp	Nominell spänning	Märkfrekvens	Kylmedel
TCW08	900W	1100W	Vatten	230V	50 – 60Hz	R134a
TCW12	1600W	1900W	Vatten	230V	50 – 60Hz	R134a
TCW19	2200W	2550W	Vatten	230V	50 – 60Hz	R134a
TCW31	3000W	3450W	Vatten	230V	50 – 60Hz	R134a
TCW41	3900W	4450W	Vatten	230V	50 – 60Hz	R134a

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Obs! Produkterna kan anpassas, kontakta nVent för att konfigurera.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE