

Innerdörrar, ADIS



Skärmar och indikatorer kan monteras, på en yta i skåpet så att de täcker andra komponenter och förhindrar obehörig åtkomst.

DESIGN

Beskrivning: För manöverdon, mätare, lampor etc. Kan monterbas höger- eller vänsterhängd. Lås DIN 3 mm, 800 mm höga dörrar och större har två lås. Disponibelt djup: 35 mm. Disponibel öppning: H-55, B-108. För montage i rostfria kapslingar, erfordras bearbetning.

Material: Dörr och sidprofiler i 1.5 mm rostfri 304 kval.

Kapslingsklass: IP 2XC.

Ytbehandling: 400 förslipat rostfritt stål.

Leveransförpackning: 1 st innerdörr, 2 st vertikala profiler och monteringsmaterial.

För att beställa 19-tums version, vänligen lägg till I19 till katalognumret, t.ex. ADIS04030I19 (inte lämplig för AFS)

SPECIFIKATIONER

Slutför: Borstad

Material: Rostfritt stål 304

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Dörrstorlek	Latch-kvantitet
ADIS04030	2502182	400mm	300mm	15mm	345 x 192mm	1
ADIS05040	2502183	445mm	292mm	15mm	445 x 292mm	1
ADIS05050	2502184	445mm	392mm	15mm	445 x 392mm	1
ADIS06040	2502185	545mm	292mm	15mm	545 x 292mm	1
ADIS06060	2502186	545mm	492mm	15mm	545 x 492mm	1
ADIS08060	2502187	745mm	492mm	15mm	745 x 492mm	2
ADIS10080	2502188	945mm	692mm	15mm	945 x 692mm	2
ADIS12080	2502189	1145mm	692mm	15mm	1145 x 692mm	2

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

För att beställa 19", vänligen lägg till I19" efter katalogbeteckningen, ex "ADIS04030I19". Inte lämplig för AFS.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE