


Stor kopplingslåda av polykarbonat, OPCP



Kopplingslådorna i sortimentet OPCP i polykarbonat har en skyddsgrad på IP 66, 67 och kan förlängas. Det är en lagerförd lösning som finns i flera olika storlekar. Djupare komponenter kan installeras när utbyggnadsramen OPCP-EE används. OPCS-sortimentet lämpar sig för inomhus- och utomhusmiljöer, även på platser med direkt solljus, tack vare motståndskraften mot UV-strålning. Risken för komponentfel och onödiga driftstopp elimineras eftersom vatten och damm inte kan tränga in i kopplingslådan .

BRANSCHSTANDARDER

CE UKCA

GOST

IP

DESIGN

Beskrivning: Polykarbonat, halogenfri, anpassad för utomhus användning, motståndskraftig mot UV strålning, Självsläckande.

Material: Polykarbonat.

Packning: Integrerad packning i polyuretan (PUR).

Temperaturtålighet: -40 °C till +80 °C.

Flamsäkerhet: UL746C 5V.

Kapslingsklass: IP 66, 67 | IK 08 (-25 °C ... +35 °C).

Ytbehandling: RAL 7035.

Godkännanden: CE, GOST. För cULus_UL Listed kontakta vår kundsupport.

Leverans: Kapsling, lock. Skruv för lock och monteringskruvar av polyamid.

Om nödvändigt, djupare komponenter kan installeras när utbyggnadsramen OPCP-EE används.

Customers can receive terminal boxes with a short delivery time, that match their size requirements which can be installed in both indoor and outdoor environments, even in locations where there is direct sunlight

This will also remove any extra costs due to oversizing

Component failure and unnecessary downtime is avoided as water and dust are prevented from entering the terminal box

The mounting plate, OMP, and DIN profiles, DR, have to be ordered separately, in order to complete the installation of the terminal box

The expansion frame, OPCP-EE, should be ordered if a deeper terminal box is required

Inner depth (mm): 115


SPECIFIKATIONER

Färg: Ljusgrå
Material: Polykarbonat
Färgkod: RAL 7035
Slutför: Jämn

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Djup (D)	Omslagsstil	Max. monteringsdjup
OPCP202013GE	2503333	200mm	200mm	132mm	Grå	115mm
OPCP202013TE	2503334	200mm	200mm	132mm	Rensa	115mm
OPCP203013GE	2503336	200mm	300mm	132mm	Grå	115mm
OPCP203013TE	2503337	200mm	300mm	132mm	Rensa	115mm
OPCP204013GE	2503339	200mm	400mm	132mm	Grå	115mm
OPCP204013TE	2503340	200mm	400mm	132mm	Rensa	115mm
OPCP304013TE	2503346	300mm	400mm	132mm	Rensa	115mm
OPCP303013TE	2503343	300mm	300mm	132mm	Rensa	115mm
OPCP303013GE	2503342	300mm	300mm	132mm	Grå	115mm
OPCP304013GE	2503345	300mm	400mm	132mm	Grå	115mm
OPCP306013TE	2503349	300mm	600mm	132mm	Rensa	115mm
OPCP306013GE	2503348	300mm	600mm	132mm	Grå	115mm
OPCP406013GE	2503351	400mm	600mm	132mm	Grå	115mm
OPCP406013TE	2503352	400mm	600mm	132mm	Rensa	115mm

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE