

Lyftsats för golvskåp, MCUK



Lyftöglorna är monterade direkt på skåpets ram, vilket lindrar den övre skenlådan från påfrestning. Lyftöglorna ger säker transport och hantering av skåpet.

DESIGN

Beskrivning: För lyft av skåp tillsammans med 200 mm hög övre skenlåda (MCU). Monteras direkt på skåpramen och frigör MCU från all belastning. 300 mm höga MCU-enheter måste lyftas separat.

Leveransförpackning: 4 st förlängda lyftöglor, uppfyller DIN 580 lyftinstruktioner.

SPECIFIKATIONER

Table 1/1						
Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Kapslingsmaterial	Produktfamilj
MCUK04	2504814	271mm	50mm	30mm	Mjukt stål	Fristående

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE