


Medelstor ABS-kopplingslåda, SABP



Sortimentet SABP med den lilla kopplingslådan ABS har skyddsgraden IP 66, 67 och är en lagerförd lösning som finns i flera olika storlekar. SABP-sortimentet lämpar sig väl för krävande miljöer, eftersom vatten och damm inte kan tränga in i kopplingslådan, vilket eliminerar risken för komponentfel, och därmed onödiga driftstopp .

BRANSCHSTANDARDER

CE UKCA

GOST

IP

DESIGN

Beskrivning: För inomhusanvändning. Låg UV-beständighet.

Material: Kapsling: ABS. Standardkåpa: ABS. Genomskinligt lock av polykarbonat.

Packning: Integrerad packning i polyuretan (PUR).

Temperaturlåghet: -40 °C till +60 °C.

Flamsäkerhet: UL94 HB.

Kapslingsklass: IP 66/67 | IK 06 (-25 °C), IK 07 (+35 °C).

Ytbehandling: RAL 7035.

Leverans: Kapsling och lock. Skruv för lock och monteringskruvar av polyamid.

Komponentfel och onödig driftstopp undviks eftersom vatten och damm förhindras från att komma in i kopplingslådan.

Customers can choose terminal boxes that meet their size requirements, off the shelf

The installed components inside the terminal box will be safe and secure due to the high protection degree

Customers can receive terminal boxes with a short delivery time, that match their size requirements

This will also remove any extra costs due to oversizing

The mounting plate, SMP, and DIN profiles, DR, have to be ordered separately, in order to complete the installation of the terminal box

Note: Terminal box, with polycarbonate transparent cover fitted, can be ordered by replacing GE with TE in the item number

Terminal box manufactured from polycarbonate can be ordered by replacing SABP with SPCP in the item number

SPECIFIKATIONER

Material: ABS
Färg: Ljusgrå
Färgkod: RAL 7035
Slutför: Jämn

Table 1/1


Katalognummer	E-nummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Djup (D)	Max. monteringsdjup	Vikt
SABP081308GE	2503451	75mm	125mm	75mm	60.5mm	0.2kg
SABP081310GE	2503452	75mm	125mm	100mm	85.5mm	0.2kg
SABP081313GE	2503453	75mm	125mm	125mm	110.5mm	0.2kg
SABP131308GE	2503454	125mm	125mm	75mm	60.5mm	0.2kg
SABP131310GE	2503455	125mm	125mm	100mm	85.5mm	0.3kg
SABP131313GE	2503456	125mm	125mm	125mm	110.5mm	0.3kg
SABP131808GE	2503457	125mm	175mm	75mm	60.5mm	0.3kg
SABP131808TE		125mm	175mm	75mm		0.3kg
SABP131810GE	2503458	125mm	175mm	100mm	85.5mm	0.4kg
SABP131810TE		125mm	175mm	100mm		0.4kg
SABP131813GE	2503459	125mm	175mm	125mm	110.5mm	0.4kg
SABP131813TE		125mm	175mm	125mm		0.4kg
SABP131815GE	2503460	125mm	175mm	150mm	135.5mm	0.5kg
SABP131815TE		125mm	175mm	150mm		0.5kg
SABP181808GE	2503461	175mm	175mm	75mm	60.5mm	0.5kg
SABP181810GE	2503462	175mm	175mm	100mm	85.5mm	0.5kg

Katalognummer	E-nummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Djup (D)	Max. monteringsdjup	Vikt
SABP181813GE	2503463	175mm	175mm	125mm	110.5mm	0.5kg
SABP182508GE	2503465	175mm	250mm	75mm	60.5mm	0.5kg
SABP182508TE		175mm	250mm	75mm		0.5kg
SABP181815GE	2503464	175mm	175mm	150mm	135.5mm	0.6kg
SABP181815TE		175mm	175mm	150mm		0.6kg
SABP182510GE	2503466	175mm	250mm	100mm	85.5mm	0.6kg
SABP182510TE		175mm	250mm	100mm		0.6kg
SABP182515GE	2503467	175mm	250mm	150mm	135.5mm	0.6kg
SABP182515TE		175mm	250mm	150mm		0.6kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Obs! Du kan beställa kopplingslådan med genomskinligt lock i polykarbonat genom att ersätta "GE" med "TE" i artikelnumret. Du kan beställa kopplingslådan i polykarbonat genom att ersätta "SABP" med "SPCP" i artikelnumret.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister,

egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE