

Mgrp monteringsplatta, GMP

Montageplåten i stål påskyndar monteringen av MGRP-lådorna eftersom den lätt kan bearbetas och utrustas med komponenter innan den monteras.



DESIGN

Beskrivning: Montageplåt passande MGRP-kapslingar.

Material: 1.5 mm galvaniserad stålplåt. För GMP1656E 2.5 mm.

Leveransförpackning: 1 st.

Montageplåt i stål

SPECIFIKATIONER

Slutför: Galvaniserad
Material: Galvaniserat stål

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Tjocklek	Panelstorlek	Kapslingsmaterial
GMP0808E	2504915	75mm	80mm	1.5mm	64 x 69mm	Polyester
GMP0811E	2504912	75mm	110mm	1.5mm	64 x 98mm	Polyester
GMP0816E	2504913	75mm	160mm	1.5mm	64 x 148mm	Polyester
GMP0819E	2504914	75mm	190mm	1.5mm	64 x 178mm	Polyester
GMP1212E	2504894	120mm	122mm	1.5mm	107 x 108mm	Polyester
GMP1222E	2504895	120mm	220mm	1.5mm	107 x 206mm	Polyester
GMP1616E	2504897	160mm	160mm	1.5mm	144 x 144mm	Polyester
GMP1626E	2504898	160mm	260mm	1.5mm	144 x 244mm	Polyester
GMP1636E	2504899	160mm	360mm	1.5mm	144 x 344mm	Polyester
GMP2526E	2504903	250mm	255mm	1.5mm	233 x 238mm	Polyester
GMP2540E		250mm	400mm	1.5mm	233 x 383mm	Polyester
GMP4140E	2504907	405mm	400mm	1.5mm	385 x 385mm	Polyester
GMP1656E	2504900	160mm	560mm	2.5mm	144 x 543mm	Polyester

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE