

Modulär enkeldörr, MCSS



Skåpen i det kombinerbara golvskåpssortimentet MCSS i rostfritt stål med enkeldörr har skyddsgraden IP 55 och är en lagerförd lösning som finns i flera olika storlekar. Risken för komponentfel och onödiga driftstopp har eliminerats då vatten och damm inte kan tränga in i skåpet. Skåpet lämpar sig för nästan alla miljöer, beroende på grad .

BRANSCHSTANDARDER

UL 508A Listed; Type 12; File No. E92044

cUL Listed per CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, No.94; Type 12; File No. E92044

NEMA/EEMAC Type 12

CSA, File No. 1442951: Type 12

IEC 62208 IP55

CE, UK CA, UL, DNV, EAC

DESIGN

Material: Rostfri plåt i 304L kval. Ram: 1.5 mm. Dörrar: 2 mm. Bakstycke, tak- och gavelplåt: 1.5 mm. Bottenplåt: 1.5 mm. Montageplåt: 3 mm galvaniserat stål.

Ram: Helsvetsad rullprofilerad öppen profil med 25 mm hålbild enligt DIN 43660.

Dörr: Monterad med fyra gångjärn, inklusive monteraram i dörr med 25 mm hålbild. Kan skiftas från höger- till vänsterhängning.

Bakstycke: Fäst med M6 Torx-skruv. Standardtillbehör tillgängligt för montering av bakre dörr.

Gavelplåt: Tillhandahålls som tillbehör.

Takplåt: Demonterbar.

Lås: Espagnolette 4-punkts låssystem i huvuddörren och 2-punkts låssystem i sladdörren. Standard dubbelbitslås med 3 mm insats. Standardinsatser, cylindrar, lyfthandtag och T-handtag finns som tillbehör.

Bottenplåt: Bottenplåt i ett stycke med strängsprutad polyuretanpackning för att ge bästa tätning.

Montageplåt: Dubbelt kantbockad. Justerbara i djupled om 25 mm steg (använd MPD02, tillbehör). Levereras på skåpets utsida.

Jordning: Alla paneler är jordade i montagepunkterna och utrustade med separat jordningsbult.

Ytbehandling: 400 förslipat rostfritt stål.

Kapslingsklass: IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Monteringskrav: Standardleverans klar för kombinerad installation. För fristående installation lägg till sidopaneler

Leverans: Ram, dörr med monteraram, bakstycke, tak-, botten- samt montageplåt. Jordningsdetaljer ingår. Levereras på lastpall med samma bredd som skåpet, medger sammanbyggnad på pall. Förpackningsmaterielet är återvinningsbart.


SPECIFIKATIONER

Kroppstjocklek: 1.5mm
Dörrens tjocklek: 2mm
Slutför: Borstad

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Djup (D)	Material	Snabbleverans
MCSS18065	2514201	1800mm	600mm	500mm	Rostfritt stål	Nej
MCSS18065-316	2503064	1800mm	600mm	500mm	Rostfritt stål 316	Nej
MCSS18085	2514203	1800mm	800mm	500mm	Rostfritt stål	Nej
MCSS18085-316	2503065	1800mm	800mm	500mm	Rostfritt stål 316	Nej
MCSS18105	2514205	1800mm	1000mm	500mm	Rostfritt stål 304	Nej
MCSS18105-316	2503066	1800mm	1000mm	500mm	Rostfritt stål 316	Nej
MCSS20066	2514207	2000mm	600mm	600mm	Rostfritt stål	Nej
MCSS20066-316	2503067	2000mm	600mm	600mm	Rostfritt stål 316	Nej
MCSS20086	2514209	2000mm	800mm	600mm	Rostfritt stål	Nej
MCSS20086-316	2503068	2000mm	800mm	600mm	Rostfritt stål 316	Nej
MCSS20106	2514211	2000mm	1000mm	600mm	Rostfritt stål 304	Nej
MCSS20106-316	2503069	2000mm	1000mm	600mm	Rostfritt stål 316	Nej

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE