

Modulärt enkeldörr mjukt stål, MCS-HP



Serien med kombinerbara golvskåp i stålplåt med enkeldörr, MCS-HK, har skyddsgrad IP 66, vilket ger en högre skyddsnivå för utrustning och komponenter, förlänger livslängden och minskar underhållskostnaderna för skåp i tuffa miljöer. Dessa nya skåp är klassade som IP66 även om de är sammankopplade med vanliga fästen.

BRANSCHSTANDARDER

CE, UK CA, UL

NEMA Type 4, 12

IP66

IK10

DESIGN

Material: Ram: 1.5 mm lackerad stålplåt. Dörr: 2 mm lackerad stålplåt. Ryggplåt, takplåt och gavelplåt: 1.5 mm lackerad stålplåt. Montageplåt: 3 mm galvaniserad stålplåt. Bottenplåtar: 1 mm galvaniserad stålplåt.

Ram: Sömsvetsade rullprofilerade öppna profiler med 25 mm hålbild i enlighet med DIN 43660. Med integrerad yttre hålbild.

Dörr: Monteras med fyra gångjärn och kan öppnas åt vänster eller höger. Dörram med 25 mm hålmönster ingår.

Bakstycke: Fäst med M6-torxskravar. Möjlighet att montera bakre dörr som standard.

Gavelplåt: Levereras som tillbehör.

Takplåt: Borttagbar.

Lås: Spanjolettsystem med 4-punktslåsning. Påverkar inte byggdjupet i skåpet. Vanligt dubbelbitslås med 3 mm kolv. Standardkolv, cylindrar, lyfthandtag och T-handtag finns som tillbehör.

Bottenplåt: Bottenplåt i ett stycke med packning av strängsprutad polyuretan ger maximal tätning.

Montageplåt: Dubbelsidig och glider in i position, justerbar i djup om 25 mm tillsammans med MPD02. Montageplåten levereras utanpå skåpet.

Jordning: Alla plåtar är jordade via sitt montage och är utrustade med en separat jordningsbult.

Ytbehandling: Pulverlack RAL 7035 med strukturerad yta.

Kapslingsklass: Överensstämmer med IP 66 | TYP 4, 12 | IK 10.

Monteringskrav: Standardleverans klar för kombinerad installation. För fristående installation lägg till sidopaneler

Leverans: Ram med dörr, ryggplåt, takplåt, bottenplåt, montageplåt och dörram. I leveransen ingår även jordningsbultar. Levereras på en pall med samma bredd som skåpet, vilket gör att det kan sammankopplas utan att behöva tas bort. Allt förpackningsmaterial är återvinningsbart.

SPECIFIKATIONER

Stomtjocklek:	1.5mm
Dörrtjocklek:	2mm
Färg:	Ljusgrå
Material:	Mjukt stål
Yta:	Pulverlackerad
Färgkod:	RAL 7035


Table 1/1

Katalognummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Djup (D)	Max. monteringsdjup	Snabbleverans
MCS22088HP	2200mm	800mm	800mm	759mm	Nej
MCS20086HP	2000mm	800mm	600mm	559mm	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

*Andra mått finns tillgängliga på begäran. En speciell sidopanel krävs om djupet är större än 700 mm.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE