

Monteringsvinklar (19 tum) fästen, DNB



Snabba och lättmonterade fästen för att montera 19"-profiler ger utrymme framtill på 800 mm manöverpulpeter så att utrustning kan installeras på fabriken eller i fältet.

DESIGN

Beskrivning: Fästbeslag för 19" profiler på del av höjd i 800 mm breda kapslingar.

Material: 3 mm elförzinkad stålplåt.

Leveransförpackning: 4 st fästbeslag med montagesats.

SPECIFIKATIONER

Table 1/1						
Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Material	Slutför
DNB01	2502719	74mm	51mm	78mm	Stål	Zinkpläterad

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE