


Monteringsvinklar (19 tum), DNN



När profilerna används kan 19-tums utrustning lätt monteras i manöverpulpeter på fabriken eller i fältet.

DESIGN

Beskrivning: För att erhålla 19" i 600mm breda skåp används fästbeslagen DND. För att erhålla 19" eller 19" del av höjd i 800 mm breda skåp används fästbeslagen DNB.

Material: 2 mm elförzinkad stålplåt.

Leveransförpackning: 2 st

SPECIFIKATIONER

Tjocklek: 2mm
Material: Stål
Slutför: Zinkpläterad

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Rackenheter	Kapslingsmaterial
DNN09	2504563	400mm	45mm	49mm	9U	Mjukt stål, Rostfritt stål
DNN06	2504562	267mm	45mm	49mm	6U	Mjukt stål, Rostfritt stål
DNN13	2504566	579mm	45mm	49mm	13U	Mjukt stål, Rostfritt stål
DNN15	2504567	667mm	45mm	49mm	15U	Mjukt stål, Rostfritt stål
DNN10	2504564	445mm	45mm	49mm	10U	Mjukt stål, Rostfritt stål
DNN11	2504565	489mm	45mm	49mm	11U	Mjukt stål, Rostfritt stål

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE