

# Monteringsvinklar (19-tum) fästfästen, stör ej



Snabba och lättmonterade fästen för att montera 19"-profiler ger utrymme framtill på 600 mm manöverpulpeter så att utrustning kan installeras på fabriken eller i fältet.

## DESIGN

Beskrivning: För montage av 19" profiler i 600 mm breda kapslingar. Justerbara i djupled om 12.5 mm steg.

Material: 3 mm elförzinkad stålplåt.

Leveransförpackning: 4 st fästbeslag med montagesats.

SPECIFIKATIONER

| Table 1/1     |          |      |       |      |          |              |
|---------------|----------|------|-------|------|----------|--------------|
| Katalognummer | E-nummer | Höjd | Bredd | Djup | Material | Slutför      |
| DND01         | 2502720  | 74mm | 51mm  | 78mm | Stål     | Zinkpläterad |

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE