

Monteringsram, UMF



Modulkomponenter kan förmonteras och ramen kan justeras till önskat djup om du till exempel vill att den ska rymma stor utrustning.

DESIGN

Beskrivning: För enkelt montage av DIN-apparater. DIN-skenorna är justerbara i höjdlöd.

Material: Galvaniserad stålplåt.

Leverans: Vertikala profiler, förstärkta DIN-skenor, stöd och monteringsstillbehör.

Adjustable DIN rail frame for compact polyester wall mounted enclosures

Modular components can be pre-mounted onto the chassis before being fitted into the enclosure

The frame allows the components to be mounted and adjusted to the correct depth

The frame allows panel builders to quickly install modular components or large equipment as the frame can be adjusted in depth

SPECIFIKATIONER

Slutför: Galvaniserad
Material: Galvaniserat stål

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Modulkvantitet	Din-skena	Kapslingsmaterial
UMF5403	2510887	515mm	415mm	54	3	Polyester
UMF3202	2510889	315mm	215mm	12	3	Polyester
UMF6403	2510886	615mm	415mm	54	3	Polyester
UMF4302	2510888	415mm	315mm	24	3	Polyester
UMF7503	2510885	735mm	535mm	88	4	Polyester
UMF8604	2510884	835mm	635mm	96	4	Polyester
UMF10805	2510890	1035mm	835mm	180	5	Polyester

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE