

Monteringsplatta, GCPZ



Montageplåten i stål påskyndar monteringen av manöverpulpeten eftersom den lätt kan bearbetas och utrustas med komponenter innan den monteras.

DESIGN

Beskrivning: Standard montageplåt för MPG(S) pulpeter. Med tillbehör MPGDA är montageplåten steglöst ställbar i djupled.

Material: 2.5mm galvaniserad stålplåt.

Leveransförpackning: 1 st montageplåt med monteringsmaterial

SPECIFIKATIONER

Tjocklek: 2.5mm
Material: Galvaniserat stål
Slutför: Pläterade

Table 1/1

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Passar skåpbredd	Panelstorlek	Kapslingsmaterial
GCPZ08	790mm	800mm	24mm	800mm	790 x 699mm	Mjukt stål, Rostfritt stål
GCPZ12	790mm	1200mm	24mm	1200mm	790 x 1099mm	Mjukt stål, Rostfritt stål
GCPZ10	790mm	1000mm	24mm	1000mm	790 x 899mm	Mjukt stål, Rostfritt stål
GCPZ06	790mm	600mm	24mm	600mm	790 x 499mm	Mjukt stål, Rostfritt stål
GCPZ16	790mm	1600mm	24mm	1600mm	790 x 1499mm	Mjukt stål, Rostfritt stål

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE