

Monteringsplatta, MP



Montageplåten i stål påskyndar monteringen av skåpet eftersom den lätt kan bearbetas och utrustas med komponenter innan den monteras.

DESIGN

Beskrivning: Standard montageplåt. Kan också monteras i skåpgaveln genom att använda monteringsatts (MPS). Kan skjutas in från sida med glidskena MTS. För tung belastning i miljöer med vibrationer

Material: 3 mm galvaniserad stålplåt.

Leveransförpackning: 1 st.

Maximal last: 6000 N.

Erforderliga tillbehör: Komplettera med montagesats (MPA06) för att montera MP i skåpet.

SPECIFIKATIONER

Tjocklek: 3mm
Slutför: Galvaniserad
Material: Mjukt stål

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Monteringsplattans höjd
MP1606	2517240	1600mm	600mm	25mm	1494mm
MP1608	2517241	1600mm	800mm	25mm	1494mm
MP1806	2517244	1800mm	600mm	25mm	1694mm
MP1808	2517245	1800mm	800mm	25mm	1694mm
MP2006	2517248	2000mm	600mm	25mm	1894mm
MP2008	2517249	2000mm	800mm	25mm	1894mm
MP1212	2503131	1200mm	1200mm	25mm	1094mm
MP1612	2517243	1600mm	1200mm	25mm	1494mm
MP1812	2517247	1800mm	1200mm	25mm	1694mm
MP1816	2503136	1800mm	1600mm	25mm	1694mm
MP2012	2517251	2000mm	1200mm	25mm	1894mm
MP2016	2503139	2000mm	1600mm	25mm	1894mm
MP1206	2517290	1200mm	600mm	25mm	1094mm
MP1208	2517291	1200mm	800mm	25mm	1094mm
MP1406	2517292	1400mm	600mm	25mm	1294mm
MP1408	2517293	1400mm	800mm	25mm	1294mm

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Monteringsplattans höjd
MP1610	2517242	1600mm	1000mm	25mm	1494mm
MP1810	2517246	1800mm	1000mm	25mm	1694mm
MP2010	2517250	2000mm	1000mm	25mm	1894mm
MP2210	2517254	2200mm	1000mm	25mm	2094mm
MP2212	2517255	2200mm	1200mm	25mm	2094mm
MP1804	2503134	1800mm	400mm	25mm	1694mm
MP1805	2503135	1800mm	500mm	25mm	1694mm
MP2004	2503137	2000mm	400mm	25mm	1894mm
MP2005	2503138	2000mm	500mm	25mm	1894mm
MP2206	2517252	2200mm	600mm	25mm	2094mm
MP2208	2517253	2200mm	800mm	25mm	2094mm
MP1410	2503132	1400mm	1000mm	25mm	1294mm
MP1412	2503133	1400mm	1200mm	25mm	1294mm

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Obs! för 1 600 mm bredd levereras montageplåten som två 800 mm breda montageplåtar och en utfyllnadsplåt.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE