

Monteringsplattor för strömfördelning, BMP



Montageplåten i stål påskyndar monteringen av kopplingslådan eftersom den lätt kan bearbetas och utrustas med komponenter innan den monteras.

DESIGN

Beskrivning: Montageplåt för STB-kapslingar.

Material: 2mm galvaniserad stålplåt.

Leveransförpackning: 1 st

SPECIFIKATIONER

Tjocklek: 2mm
Slutför: Galvaniserad
Material: Mjukt stål

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Panelstorlek	Kapslingsmaterial
BMP1515	2510425	150mm	150mm	2mm	125 x 120mm	Mjukt stål
BMP1530	2510426	150mm	300mm	2mm	125 x 270mm	Mjukt stål
BMP2020	2510427	200mm	200mm	2mm	175 x 170mm	Mjukt stål
BMP2030	2510428	200mm	300mm	2mm	175 x 270mm	Mjukt stål
BMP2040	2510429	200mm	400mm	2mm	175 x 370mm	Mjukt stål
BMP2050	2510430	200mm	500mm	2mm	175 x 470mm	Mjukt stål
BMP2060	2510431	200mm	600mm	2mm	180 x 570mm	Mjukt stål
BMP2080	2510432	200mm	800mm	2mm	180 x 770mm	Mjukt stål
BMP3030	2510433	300mm	300mm	2mm	275 x 270mm	Mjukt stål
BMP3040	2510434	300mm	400mm	2mm	275 x 370mm	Mjukt stål
BMP3050	2510435	300mm	500mm	2mm	275 x 470mm	Mjukt stål
BMP3060	2510436	300mm	600mm	2mm	280 x 570mm	Mjukt stål
BMP4040	2510437	400mm	400mm	2mm	375 x 370mm	Mjukt stål
BMP4060	2510438	400mm	600mm	2mm	380 x 570mm	Mjukt stål
BMP4080	2510439	400mm	800mm	2mm	380 x 770mm	Mjukt stål

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation,

missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE