


# Monteringsplattor för strömfördelning, MSMPN



The mounting plate, MSMPN, for fix and modular systems, can be easily machined and have components mounted on it before fixed within the relevant compartment.

## DESIGN

Beskrivning: Montageplåt för montering av brytare. Lämplig för anslutning från vänster eller höger.

Material: 1.5 mm galvaniserad stålplåt.

Leveransförpackning: 1 styck med monteringsmaterial.

Erforderliga tillbehör: Monteras på modulsystamramen med MSMPA01 eller MSMPF01.

## SPECIFIKATIONER

**Slutför:** Pläterade

**Material:** Stål

Table 1/1

| Katalognummer | E-nummer | Höjd  | Bredd | Typ                 | Passar kapslingens storlek | Panelstorlek |
|---------------|----------|-------|-------|---------------------|----------------------------|--------------|
| MSMPN1008H    | 2504933  | 10mm  | 800mm | Horisontell öppning | 100 x 800mm                | 96 x 670mm   |
| MSMPN0506     | 2504963  | 50mm  | 600mm | Vanligt             | 50 x 600mm                 | 496 x 470mm  |
| MSMPN0508     | 2504964  | 50mm  | 800mm | Vanligt             | 50 x 800mm                 | 496 x 670mm  |
| MSMPN1006     | 2504932  | 100mm | 600mm | Vanligt             | 100 x 600mm                | 96 x 470mm   |
| MSMPN1006H    | 2504931  | 100mm | 600mm | Horisontell öppning | 100 x 600mm                | 96 x 470mm   |
| MSMPN1008     | 2504934  | 100mm | 800mm | Vanligt             | 100 x 800mm                | 96 x 670mm   |
| MSMPN1506     | 2504936  | 150mm | 600mm | Vanligt             | 150 x 600mm                | 146 x 470mm  |
| MSMPN1506V    | 2504935  | 150mm | 600mm | Vertikal öppning    | 150 x 600mm                | 146 x 470mm  |
| MSMPN1508     | 2504938  | 150mm | 800mm | Vanligt             | 150 x 800mm                | 146 x 670mm  |
| MSMPN1508V    | 2504937  | 150mm | 800mm | Vertikal öppning    | 150 x 800mm                | 146 x 670mm  |
| MSMPN2006     | 2504940  | 200mm | 600mm | Vanligt             | 200 x 600mm                | 196 x 470mm  |
| MSMPN2006V    | 2504939  | 200mm | 800mm | Vertikal öppning    | 200 x 600mm                | 196 x 470mm  |
| MSMPN2008     | 2504942  | 250mm | 600mm | Vanligt             | 200 x 800mm                | 196 x 670mm  |
| MSMPN2008V    | 2504941  | 200mm | 800mm | Vertikal öppning    | 200 x 800mm                | 196 x 670mm  |
| MSMPN2506     | 2504944  | 250mm | 600mm | Vanligt             | 250 x 600mm                | 246 x 470mm  |
| MSMPN2506V    | 2504943  | 250mm | 600mm | Vertikal öppning    | 250 x 600mm                | 246 x 470mm  |
| MSMPN2508     | 2504946  | 250mm | 800mm | Vanligt             | 250 x 800mm                | 246 x 670mm  |

| Katalognummer | E-nummer | Höjd  | Bredd  | Typ              | Passar<br>kapslingens<br>storlek | Panelstorlek |
|---------------|----------|-------|--------|------------------|----------------------------------|--------------|
| MSMPN2508V    | 2504945  | 250mm | 800mm  | Vertikal öppning | 250 x 800mm                      | 246 x 670mm  |
| MSMPN3006     | 2504948  | 300mm | 600mm  | Vanligt          | 300 x 600mm                      | 296 x 470mm  |
| MSMPN3006V    | 2504947  | 300mm | 600mm  | Vertikal öppning | 300 x 600mm                      | 296 x 470mm  |
| MSMPN3008     | 2504950  | 300mm | 800mm  | Vanligt          | 300 x 800mm                      | 296 x 670mm  |
| MSMPN3008V    | 2504949  | 300mm | 800mm  | Vertikal öppning | 300 x 800mm                      | 296 x 670mm  |
| MSMPN4006     | 2504952  | 400mm | 600mm  | Vanligt          | 400 x 600mm                      | 396 x 470mm  |
| MSMPN4006V    | 2504951  | 400mm | 600mm  | Vertikal öppning | 400 x 600mm                      | 396 x 470mm  |
| MSMPN4008     | 2504954  | 400mm | 800mm  | Vanligt          | 400 x 800mm                      | 396 x 670mm  |
| MSMPN4008V    | 2504953  | 400mm | 800mm  | Vertikal öppning | 400 x 800mm                      | 396 x 670mm  |
| MSMPN4506     | 2504956  | 450mm | 600mm  | Vanligt          | 450 x 600mm                      | 446 x 470mm  |
| MSMPN4506V    | 2504955  | 450mm | 600mm  | Vertikal öppning | 450 x 600mm                      | 446 x 470mm  |
| MSMPN4508     | 2504958  | 450mm | 800mm  | Vanligt          | 450 x 800mm                      | 446 x 670mm  |
| MSMPN4508V    | 2504957  | 450mm | 800mm  | Vertikal öppning | 450 x 800mm                      | 446 x 670mm  |
| MSMPN5006     | 2504960  | 500mm | 600mm  | Vanligt          | 500 x 600mm                      | 496 x 470mm  |
| MSMPN5008     | 2504962  | 500mm | 800mm  | Vanligt          | 500 x 800mm                      | 496 x 670mm  |
| MSMPN6006     | 2504967  | 600mm | 600mm  | Vanligt          | 600 x 600mm                      | 596 x 470mm  |
| MSMPN6006V    | 2504966  | 600mm | 600mm  | Vertikal öppning | 600 x 600mm                      | 596 x 470mm  |
| MSMPN6008     | 2504969  | 600mm | 800mm  | Vanligt          | 600 x 800mm                      | 596 x 670mm  |
| MSMPN6008V    | 2504968  | 600mm | 1000mm | Vertikal öppning | 600 x 800mm                      | 596 x 670mm  |

| Katalognummer | E-nummer | Höjd  | Bredd  | Typ     | Passar kapslingens storlek | Panelstorlek |
|---------------|----------|-------|--------|---------|----------------------------|--------------|
| MSMPN6010     | 2504965  | 600mm | 1000mm | Vanligt | 600 x 1000mm               | 596 x 870mm  |

## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**