

Väggmonterade skåp, AMP



Monteringsplattan av stål bidrar till att påskynda monteringen av kapslingen, eftersom den enkelt kan bearbetas och utrustas med komponenter innan den monteras.

DESIGN

Beskrivning: Monteringsplatta i stål för väggmonterade skåp. Alla storlekar från 800 mm och uppåt förstärks av vikta kanter. Med AMG-tillbehöret kan monteringsplattans position justeras till valfritt djup. Det här tillbehöret är inte lämpligt för AFS-kapslingarna. Se ersättnings- och reservdelskatalogen.

Material: Galvaniserat stål.

Förpackningskvantitet: 1 styck.

SPECIFIKATIONER

Tjocklek: 2mm
Slutför: Galvaniserad
Material: Mjukt stål

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Panelstorlek	Kapslingsmaterial
AMP02020	2502267	200mm	199mm	2mm	170 x 150mm	Mjukt stål
AMP02520	2502268	250mm	199mm	2mm	220 x 150mm	Mjukt stål
AMP02525	2502269	250mm	249mm	2mm	220 x 200mm	Mjukt stål
AMP03025	2502270	300mm	249mm	2mm	270 x 200mm	Mjukt stål
AMP03030	2502271	300mm	299mm	2mm	270 x 250mm	Mjukt stål
AMP03040		300mm	400mm	2mm	270 x 350mm	Mjukt stål
AMP03060	2502272	300mm	599mm	2mm	270 x 550mm	Mjukt stål
AMP03080	2502273	300mm	799mm	2mm	270 x 750mm	Mjukt stål
AMP03525	2502276	350mm	249mm	2mm	320 x 200mm	Mjukt stål
AMP04030	2502277	400mm	299mm	2mm	370 x 250mm	Mjukt stål
AMP04040	2502278	400mm	400mm	2mm	370 x 350mm	Mjukt stål
AMP04050	2502279	400mm	500mm	2mm	370 x 450mm	Mjukt stål
AMP04060	2502280	400mm	599mm	2mm	370 x 550mm	Mjukt stål
AMP05030	2502281	500mm	299mm	2mm	470 x 250mm	Mjukt stål
AMP05040	2502282	500mm	350mm	2mm	470 x 350mm	Mjukt stål
AMP05050	2502283	500mm	500mm	2mm	470 x 450mm	Mjukt stål
AMP06040	2502284	600mm	400mm	2mm	570 x 350mm	Mjukt stål

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Panelstorlek	Kapslingsmaterial
AMP06050	2502285	600mm	500mm	2mm	570 x 450mm	Mjukt stål
AMP06060	2502286	600mm	599mm	2mm	570 x 550mm	Mjukt stål
AMP06080	2502287	600mm	799mm	2mm	570 x 750mm	Mjukt stål
AMP07050	2502288	700mm	500mm	2mm	670 x 450mm	Mjukt stål
AMP10100	2502295	1000mm	999mm	12mm	970 x 950mm	Mjukt stål
AMP10120	2502296	1000mm	1199mm	12mm	970 x 950mm	Mjukt stål
AMP12120	2502300	1200mm	1199mm	12mm	1170 x 1150mm	Mjukt stål
AMP03100	2502274	300mm	999mm	12mm	270 x 950mm	Mjukt stål
AMP03120	2502275	300mm	1199mm	12mm	270 x 1150mm	Mjukt stål
AMP08040	2502289	800mm	400mm	12mm	770 x 350mm	Mjukt stål
AMP08060	2502290	800mm	599mm	12mm	770 x 550mm	Mjukt stål
AMP08080	2502291	800mm	799mm	12mm	770 x 750mm	Mjukt stål
AMP08120	2502292	800mm	1199mm	12mm	770 x 1150mm	Mjukt stål
AMP10060	2502293	1000mm	599mm	12mm	970 x 550mm	Mjukt stål
AMP10080	2502294	1000mm	799mm	12mm	970 x 750mm	Mjukt stål
AMP12060	2502297	1200mm	599mm	12mm	1170 x 550mm	Mjukt stål
AMP12080	2502298	1200mm	799mm	12mm	1170 x 750mm	Mjukt stål
AMP12100	2502299	1200mm	999mm	12mm	1170 x 950mm	Mjukt stål
AMP14100	2502301	1400mm	999mm	12mm	1370 x 950mm	Mjukt stål

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Ej lämplig för AFS.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE