


Monteringsprofiler 19 tum , CIP



När profilerna används kan 19-tums utrustning lätt monteras i golvskåp på fabriken eller i fältet.

DESIGN

Beskrivning: 19" profil (fullhöjd) med montagemöjlighet från två sidor.

Material: 2 mm elförzinkad stålplåt.

Leveransförpackning: 1 par.

Erforderliga tillbehör: Används i samband med CIB- eller CID-profiler. För delvis höjdmontering krävs CIWR.

SPECIFIKATIONER

Tjocklek: 2mm
Material: Mjukt stål
Slutför: Zinkpläterad

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Rackenheter	Kapslingsmaterial
CIP20	2502493	1000mm	45mm	29mm	20U	Mjukt stål
CIP22	2502494	1100mm	45mm	29mm	22U	Mjukt stål
CIP24	2502495	1200mm	45mm	29mm	24U	Mjukt stål
CIP29	2502496	1400mm	45mm	29mm	29U	Mjukt stål
CIP33	2502497	1600mm	45mm	29mm	33U	Mjukt stål
CIP38	2515398	1800mm	45mm	29mm	38U	Mjukt stål
CIP42	2513675	2000mm	45mm	29mm	42U	Mjukt stål
CIP47	2502498	2200mm	45mm	29mm	47U	Mjukt stål

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE