


Endelade konsoler i rostfritt stål, MPGS



Den rostfria kompakta manöverpulpeten MPGS med skyddsgraden IP66/55 är lagerförd. Den har ett gångjärnsförsatt skrivbord och ergonomisk utformning som möjliggör enkel installation och åtkomst till HMI-utrustning. Dessutom ökar den det tillgängliga monteringsutrymmet. Manöverpulpeten kan installeras i nästan alla miljöer, beroende på grad.

BRANSCHSTANDARDER

cULus_UL Listed

CE, UK CA, UL, EAC

DESIGN

Material: Granulerat rostfritt stål av AISI 304-kvalitet/AISI 316L-kvalitet (på begäran). Stomme och dörr: 2 mm. Bakpanel: 1,5 mm. Bottenplåtar: 1,5 mm. Montageplåt: 2,5 mm galvaniserad stålplåt.

Stomme: Bockad och sömsvetsad. Manöverpulpeten omfattar en bas som skapar ett avstånd mellan golvet och den nedre delen av dörren/dörrarna, och fungerar som en integrerad sockel.

Dörrar och paneler: Enkelvikt yta monterad med gångjärn som gör det möjligt att öppna dörren åt vänster och höger. Vinkel 12° från horisontellt läge. Dolda gångjärn på den övre kanten möjliggör 90° öppning. Panelen hålls öppen av ett mekaniskt luckstopp för självutlösande aktivering/frigöring. Dubbdörr på 1 200 breda basenheter.

Montageplåt: Standardmontageplåt i basenhet.

Lås: Dubbelbitslås på 3 mm för toppanelen. För bas, två dubbelbitslås på 3 mm.

Kabelgång: Nedre öppning för kabelåtkomst. Bottenplåt för kabelpackning medföljer som standard.

Jordning: Gängade M8-bultar på stomme, dörr, toppanel och bakpanel.

Yta: 400 granulerat rostfritt stål.

Skydd: Enkeldörr: IP66 | TYP 4X, 12, 13 | IK 10. Dubbdörr: IP55 | TYP 12, 13 | IK 10.

Leverans: Montageplåt och lämpliga muttrar och brickor för jordning. Manöverpulpeten levereras på en träpall.

SPECIFIKATIONER

Stomtjocklek:	2mm
Dörrtjocklek:	2mm
Yta:	Borstad

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Skåpsstorlek	Max. monteringsdjup
MPGS06	2503201	985mm	600mm	400mm	790 x 499mm	357.5mm
MPGS06-316	2503202	985mm	600mm	400mm	790 x 499mm	357.5mm
MPGS08	2503203	985mm	800mm	400mm	790 x 699mm	357.5mm
MPGS08-316	2503204	985mm	800mm	400mm	790 x 699mm	357.5mm
MPGS10	2503205	985mm	1000mm	400mm	790 x 899mm	357.5mm
MPGS10-316	2503206	985mm	1000mm	400mm	790 x 899mm	357.5mm
MPGS12	2503207	985mm	1200mm	400mm	790 x 1099mm	357.5mm
MPGS12-316	2503208	985mm	1200mm	400mm	790 x 1099mm	357.5mm

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Obs! Endast 1 200 mm breda manöverpulpeter har dubbeldörr. * Vid förfrågan.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE