

Kontrollhölje för operatörsgränssnitt, OICE-SS



OICExxxxSS-panelen i rostfritt stål för operatörsgränssnitt har ett förborrat målmönster som gör den enkel att positionera på en svängarm. Den höga skyddsklassningen IP66 samt NEMA 12 och 4x gör att skåpet kan användas i miljöer där sanitär utformning krävs.

DESIGN

Material: AISI 304L/AISI 316L, granulerat rostfritt stål. Stomme: 1,5 mm. Dörr till AISI 304L: 1,5 mm/2 mm för skåp med en höjd eller bredd på 600 mm eller större. Dörr till AISI 316L: 2 mm. Montageplåt: 2 mm galvaniserad stålplåt.

Stomme: Vikt och sömsvetsad förstärkningsplatta monterad i skåpets tak.

Bakdörr: Hörnformad i ett stycke. Ytmonterad med 130 ° öppning. Dolda gångjärn i AISI 304 rostfritt stål med stift som hålls fast. Kan monteras för öppning åt vänster eller höger. Tätningen garanteras av en insprutad polyuretanpackning.

Lås: Anpassat zamak-dubbelbitslås från nVent HOFFMAN, 3 mm, med rörlighet i 90° och antivibrationsmekanism. Två lås för skåp som är 600 mm höga.

Skydd: Motsvarar IP66 | TYP 4X, 12 | IK 10.

Yta: 400 granulerat rostfritt stål.

Leverans: Skåp med dörr, tvådelat 3 mm-plastlås och monteringsstillbehör.

SPECIFIKATIONER

Material: 304 Rostfritt stål; 316L rostfritt stål

Table 1/1						
Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Systemkompatibilitet	Vikt	Snabbleverans
OICE48303615SS	300mm	360mm	150mm	CS480 Stainless Steel	3kg	Nej
OICE48364015SS	360mm	400mm	150mm	CS480 Stainless Steel	3kg	Nej
OICE48404021SS	400mm	400mm	210mm	CS480 Stainless Steel	3kg	Nej
OICE48405021SS	400mm	500mm	210mm	CS480 Stainless Steel	3kg	Nej
OICE48406021SS	400mm	600mm	210mm	CS480 Stainless Steel	3kg	Nej
OICE48505021SS	500mm	500mm	210mm	CS480 Stainless Steel	3kg	Nej
OICE60404021SS	400mm	400mm	210mm	Kompakt serie 2, Syspend 180-Max, Syspend 281-Max.	3kg	Nej
OICE60406021SS	400mm	600mm	210mm	Kompakt serie 2, Syspend 180-Max, Syspend 281-Max.	3kg	Nej
OICE60505021SS	500mm	500mm	210mm	Kompakt serie 2, Syspend 180-Max, Syspend 281-Max.	3kg	Nej
OICE60606030SS	600mm	600mm	300mm	Kompakt serie 2, Syspend 180-Max, Syspend 281-Max.	3kg	Nej

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE