


Yttre monteringsprofiler, CLPO



Ett lagerfört standardtillbehör som är kompatibelt med nVent HOFFMANs standardhålmönster och förenklar inköp och installation.

DESIGN

Beskrivning: Universalprofil för både djup- och breddmontering på 25 mm DIN-hålmönstret på skåpramen. Den 75 mm breda profilen har tre rader med hål av vilka en är vänd 90 grader. Det gör det möjligt att montera CLPO-profilerna åt båda hållen. CLPO ökar det användbara utrymmet med 25 mm.

Material: 1.5 mm elförzinkad stålplåt.

Leveransförpackning: 4 st profiler.

SPECIFIKATIONER

Tjocklek: 1.5mm
Slutför: Galvaniserad
Material: Mjukt stål

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Belastningsklass	Kapslingsmaterial
CLPO1000	2504922	74mm	43mm	911mm	1400N	Mjukt stål
CLPO1200	2504923	74mm	43mm	1111mm	1200N	Mjukt stål
CLPO400	2504925	74mm	43mm	311mm	2400N	Mjukt stål
CLPO500	2504926	74mm	43mm	411mm	2400N	Mjukt stål
CLPO600	2504927	74mm	43mm	511mm	2400N	Mjukt stål
CLPO800	2504928	74mm	43mm	711mm	1800N	Mjukt stål
CLPO300	2504924	74mm	43mm	211mm	2400N	Mjukt stål

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE