

Partiella dörrar för monitor, DPM



Moduldörren i glas skapar en praktisk lösning när du vill montera en datorskärm i skåpet. Dörren skyddar datorskärmen från stöld och miljöfaror.

DESIGN

Beskrivning: För bildskärm 14" - 21". Används i kombination med tangentbordshylla DPK, vilket möjliggör installation av dator i samtliga skåp typ MC/MK. Återstående plats kan kompletteras med topp- och botten frontpaneler (DPC/DPCV)/moduldörr (DP)/modulpanel (DPP).

Material: 1.75 mm stålplåt. Glasyta: 4 mm säkerhetsglas.

Ytbehandling: Pulverlack RAL 7035 med strukturerad yta.

Kapslingsklass: IP 44.

Leveransförpackning: 1 st dörr med gångjärn och lås DIN 3 mm.

Erforderliga tillbehör: Används i kombination med tangentbordshylla (DPK). Spröjs (CDH/CDHK) rekommenderas för att tätta öppningar mellan ovan/undre monterade moduldörrar (DP)/modulpaneler (DPP)

SPECIFIKATIONER

Färg: Ljusgrå
Material: Mjukt stål
Slutför: Pulverlackerad
Färgkod: RAL 7035

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Latch-kvantitet	Fönsterstorlek
DPM0506R5	2502770	500mm	600mm	17mm	2	360 x 455mm
DPM0606R5	2502771	600mm	600mm	17mm	2	460 x 455mm

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE