

Partiella paneler för golvstående skåp, DPP



Modulpaneler erbjuder många olika lättillgängliga, konfigurationer av separata fack i skåpet. Panelerna är fästa med skruvar så att de bara kan tas bort av servicepersonal för förbättrad operatörssäkerhet.

DESIGN

Beskrivning: Delar in skåpfronten i sektioner tillsammans med horisontella spröjs CDH/CDHK. Används när inte dörrar erfordras.

Material: 1.75 mm stålplåt.

Ytbehandling: Pulverlack RAL 7035 med strukturerad yta.

Kapslingsklass: IP 54.

Leveransförpackning: 1 st panel med monteringsmaterial.

Erforderliga tillbehör: Används i kombination med CDH (MCS)/CDHK (MKS) samt DPC/DPCV topp- och bottenpanel.

SPECIFIKATIONER

Tjocklek: 1.75mm
Färg: Ljusgrå
Material: Mjukt stål
Slutför: Pulverlackerad
Färgkod: RAL 7035

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Kapslingsmaterial	Produktfamilj
DPP01004R5	2504852	100mm	400mm	17mm	Mjukt stål	Fristående
DPP01006R5	2504853	100mm	600mm	17mm	Mjukt stål	Fristående
DPP01008R5	2504854	100mm	800mm	17mm	Mjukt stål	Fristående
DPP01504R5	2504855	150mm	400mm	17mm	Mjukt stål	Fristående
DPP01506R5	2504856	150mm	600mm	17mm	Mjukt stål	Fristående
DPP01508R5	2504857	150mm	800mm	17mm	Mjukt stål	Fristående
DPP02004R5	2504858	200mm	400mm	17mm	Mjukt stål	Fristående
DPP02006R5	2504859	200mm	600mm	17mm	Mjukt stål	Fristående
DPP02008R5	2504860	200mm	800mm	17mm	Mjukt stål	Fristående
DPP02504R5	2504861	250mm	400mm	17mm	Mjukt stål	Fristående
DPP02506R5	2504862	250mm	600mm	17mm	Mjukt stål	Fristående
DPP02508R5	2504863	250mm	800mm	17mm	Mjukt stål	Fristående
DPP03004R5	2504864	300mm	400mm	17mm	Mjukt stål	Fristående
DPP03006R5	2504865	300mm	600mm	17mm	Mjukt stål	Fristående
DPP03008R5	2504866	300mm	800mm	17mm	Mjukt stål	Fristående
DPP04004R5	2504867	400mm	400mm	17mm	Mjukt stål	Fristående

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Kapslingsmaterial	Produktfamilj
DPP04006R5	2504868	400mm	600mm	17mm	Mjukt stål	Fristående
DPP04008R5	2504869	400mm	800mm	17mm	Mjukt stål	Fristående

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE