


PE/N-stöd för samlingsskena, WO60



Stöd för enpolig samlingsskena, för samlingsskenor i många olika storlekar .

DESIGN

Beskrivning: PE/N-stöd. Individuellt monterbar. Smidig N-PE-anslutning.

Nominell spänning: 690 V.

Isolationsklass Ui: 1000 V.

Nominell över spänning Uimp: 6 kV.

ICW: 14 kA (max 400 mm avstånd mellan stöden).

SPECIFIKATIONER

Table 1/1						
Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Material	Slutför	Färg
01356	20mm	65mm	50mm	Plast, Stål	Jämn	Ljusgrå
01601	20mm	164mm	50mm	Plast, Stål	Jämn	Ljusgrå

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE