

Vanliga dörrar, DN



Dörren ersätter ryggplåten i ett golvskåp så att det går att komma in i skåpet bakifrån eller när du vill använda montageplåtar rygg mot rygg och öka skåpets monteringsutrymme.

DESIGN

Beskrivning: Standarddörr utrustad med dubbelbit 3 mm låssystem och dörrkarm. Dörrstillbehörssats DNMK (gångjärn och låsbygglar) beställs separat. Tillåter alla låsningsprogrammen och 180° gångjärn. Kompatibel med kombinerbara och kompakta skåp.

Material: 2 mm stålplåt.

Maximal last: 800 N.

Ytbehandling: Pulverlack RAL 7035 med strukturerad yta.

Erforderliga tillbehör: Ersätts inte standarddörren använd montagesats DNMK.

Leveransförpackning: 1 st.

SPECIFIKATIONER

Färg: Ljusgrå
Material: Mjukt stål
Slutför: Pulverlackerad
Färgkod: RAL 7035

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Dörrtyp	Kapslingsmaterial
DN2210R5	2505100	2182mm	993mm	17mm	Vanligt	Mjukt stål
DN1106R5	2505098	1082mm	593mm	17mm	Vanligt	Mjukt stål
DN1206LR5		1182mm	593mm	17mm	Vänster lucka	Mjukt stål
DN1206R5		1182mm	593mm	17mm	Vanligt	Mjukt stål
DN1206RR5		1182mm	593mm	17mm	Höger lucka	Mjukt stål
DN1208R5	2505099	1182mm	793mm	17mm	Vanligt	Mjukt stål
DN1405LR5		1382mm	493mm	17mm	Vänster lucka	Mjukt stål
DN1405RR5		1382mm	493mm	17mm	Höger lucka	Mjukt stål
DN1406LR5		1382mm	593mm	17mm	Vänster lucka	Mjukt stål
DN1406R5		1382mm	593mm	17mm	Vanligt	Mjukt stål
DN1406RR5		1382mm	793mm	17mm	Höger lucka	Mjukt stål
DN1408R5		1382mm	793mm	17mm	Vanligt	Mjukt stål
DN1606LR5		1582mm	593mm	17mm	Vänster lucka	Mjukt stål
DN1606R5		1582mm	593mm	17mm	Vanligt	Mjukt stål
DN1606RR5		1582mm	593mm	17mm	Höger lucka	Mjukt stål
DN1608R5		1582mm	793mm	17mm	Vanligt	Mjukt stål

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Dörrtyp	Kapslingsmaterial
DN1610R5		1582mm	993mm	17mm	Vanligt	Mjukt stål
DN1804LR5		1782mm	393mm	17mm	Vänster lucka	Mjukt stål
DN1804RR5		1782mm	393mm	17mm	Höger lucka	Mjukt stål
DN1805LR5		1782mm	493mm	17mm	Vänster lucka	Mjukt stål
DN1805R5		1782mm	493mm	17mm	Vanligt	Mjukt stål
DN1805RR5		1782mm	493mm	17mm	Höger lucka	Mjukt stål
DN1806LR5		1782mm	593mm	17mm	Vänster lucka	Mjukt stål
DN1806R5		1782mm	593mm	17mm	Vanligt	Mjukt stål
DN1806RR5		1782mm	593mm	17mm	Höger lucka	Mjukt stål
DN1808LR5		1782mm	793mm	17mm	Vänster lucka	Mjukt stål
DN1808R5		1782mm	793mm	17mm	Vanligt	Mjukt stål
DN1808RR5		1782mm	793mm	17mm	Höger lucka	Mjukt stål
DN1810R5		1782mm	993mm	17mm	Vanligt	Mjukt stål
DN2004LR5		1982mm	393mm	17mm	Vänster lucka	Mjukt stål
DN2004RR5		1982mm	393mm	17mm	Höger lucka	Mjukt stål
DN2005LR5		1982mm	493mm	17mm	Vänster lucka	Mjukt stål
DN2005R5		1982mm	493mm	17mm	Vanligt	Mjukt stål
DN2005RR5		1982mm	493mm	17mm	Höger lucka	Mjukt stål
DN2006LR5		1982mm	593mm	17mm	Vänster lucka	Mjukt stål
DN2006R5		1982mm	593mm	17mm	Vanligt	Mjukt stål

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Dörrtyp	Kapslingsmaterial
DN2006RR5		1982mm	593mm	17mm	Höger lucka	Mjukt stål
DN2008LR5		1982mm	793mm	17mm	Vänster lucka	Mjukt stål
DN2008R5		1982mm	793mm	17mm	Vanligt	Mjukt stål
DN2008RR5		1982mm	793mm	17mm	Höger lucka	Mjukt stål
DN2010R5		1982mm	993mm	17mm	Vanligt	Mjukt stål
DN2205LR5		2182mm	493mm	17mm	Vänster lucka	Mjukt stål
DN2205RR5		2182mm	493mm	17mm	Höger lucka	Mjukt stål
DN2206LR5		2182mm	593mm	17mm	Vänster lucka	Mjukt stål
DN2206R5		2182mm	593mm	17mm	Vanligt	Mjukt stål
DN2206RR5		2182mm	593mm	17mm	Höger lucka	Mjukt stål
DN2208R5	2505102	2182mm	793mm	17mm	Vanligt	Mjukt stål
DN1804R5		1782mm	393mm	17mm	Vanligt	Mjukt stål
DN2004R5		1982mm	393mm	17mm	Vanligt	Mjukt stål
DN2204R5	2505101	2182mm	393mm	17mm	Vanligt	Mjukt stål

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE