

Slät, hel täckplatta, UFCP



Standardfrontplåten i polyester kan lätt bearbetas.
Elektriska anslutningar och kablar är skyddade, vilket
innebär att fältoperationer kan utföras på ett säkert sätt.

DESIGN

Beskrivning: Vanlig frontplåt som skyddar utrustningen som är monterad i skåpet. Avstånd mellan UFCP och skåpdörr: 39 mm, 49 mm för UCP750 och senare. Med vändbar monteringsposition för att öka avståndet mellan UFCP och skåpdörr med 30 mm. Täckplåten kan hängas upp med UHS-tillbehöret så att användaren kan komma åt komponenter och kabelhantering utan att behöva ta bort täckplåten.

Material: Polyester.

Ytbehandling: RAL7035.

Leverans: Täckplåt, stöd, fäste kvartslås samt monteringsmaterial.

SPECIFIKATIONER

Färg: Ljusgrå
Material: Polyester
Färgkod: RAL 7035
Slutför: Jämn

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Panelstorlek	Kapslingsmaterial
UFCP1080	2510943	1035mm	835mm	37mm	960 x 722mm	Polyester
UFCP3200	2510942	315mm	215mm	37mm	250 x 122mm	Polyester
UFCP4300	2510941	415mm	315mm	37mm	350 x 222mm	Polyester
UFCP5400	2510940	515mm	415mm	37mm	450 x 322mm	Polyester
UFCP6400	2510939	615mm	415mm	37mm	550 x 322mm	Polyester
UFCP7500	2510938	735mm	535mm	37mm	660 x 422mm	Polyester
UFCP8600	2510937	835mm	635mm	37mm	760 x 522mm	Polyester

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRachte