

Kabelgenomföring standard plast | Väggmonterade skåp, CPG



Kompressionen hos kablarna som är monterade i kabelflänsen kan justeras och fästas med hjälp av en låsmutter, vilket ger dragavlastning och ett starkt inträngningsskydd.

DESIGN

Beskrivning: Traditionell kabelgenomföring, med god dragavlastning och hög IP klass.

Material: Kropp: Polyamid PA6. Tätning: Neopren.

Temperaturtålighet: -20°C till +100°C.

Flamsäkerhet: UL94 V-2.

Ytbehandling: RAL 7035.

Kapslingsklass: IP 66

SPECIFIKATIONER

Färg:	Ljusgrå
Material:	Polyamid 6; Neopren
Färgkod:	RAL 7035
Yta:	Jämn

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Skåpmaterial	Produktfamilj
CPG12	2502550	31mm	15mm	17mm	Stålplåt	Väggskåp
CPG16	2502551	40mm	22mm	24mm	Stålplåt	Väggskåp
CPG20	2502552	40mm	24mm	26mm	Stålplåt	Väggskåp
CPG25	2502553	46mm	33mm	35mm	Stålplåt	Väggskåp
CPG32	2502554	56mm	42mm	44mm	Stålplåt	Väggskåp
CPG40	2502555	68mm	53mm	55mm	Stålplåt	Väggskåp
CPG50	2502556	71mm	60mm	62mm	Stålplåt	Väggskåp
CPG63	2502557	71mm	65mm	67mm	Stålplåt	Väggskåp

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE