

Sockel, kombinationsprofiler, PCP



Med profilen, som är som en stabilisator, kan du dra kablar mellan sammankopplade skåp, vilket är den perfekta lösningen när kablar ska installeras under skåpet.

DESIGN

Beskrivning: Stabiliserar skåpen/socklarna när man vill dra kablage under och mellan skåpen. Med PCP kan socklarna PF/PV byggas samman och monteras i golvet, innan skåpen lyfts på. På 200 mm höga socklar (endast PF) kan PCP monteras i tre olika lägen, i toppen, i mitten eller i botten. Profilen har standard hålbild för korgmutter och M5x10 för att passa MF tillbehör.

Material: 2 mm stålplåt.

Ytbehandling: Pulverlack RAL 7022 med strukturerad yta.

Leveransförpackning: 2 st profiler inklusive monteringsmaterial.

SPECIFIKATIONER

- Tjocklek:** 2mm
Material: Mjukt stål
Slutför: Pulverlackerad
Färgkod: RAL 7022
Färg: Umbra Gray

Table 1/1						
Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Kapslingsmaterial	Produktfamilj
PCP04	2517315	60mm	62mm	400mm	Mjukt stål	Fristående
PCP05	2517316	60mm	62mm	500mm	Mjukt stål	Fristående
PCP06	2517317	60mm	62mm	600mm	Mjukt stål	Fristående
PCP08	2503378	60mm	62mm	800mm	Mjukt stål	Fristående
PCP10		60mm	61mm	1000mm	Mjukt stål	Fristående

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:
CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE