

Socklar, MSN



Sockeln bidrar till kabeldragning utan några begränsningar enligt VDE 0113-standarden. Eftersom sockeln skapar extra utrymme under manöverpulpeten blir det lätt att installera kablar.

DESIGN

Beskrivning: Tillåter kabeldragning utan begränsningar i enighet med VDE 0113. Sockeln består av fyra hörn med demonterbara plåtar. Finns i höjderna 100 mm respektive 200 mm.

Material: Rostfri plåt 304 kval. Hörn: 3 mm, plåtar: 1.5 mm.

Ytbehandling: 400 förslipat rostfritt stål.

Leveransförpackning: 1 st komplett sockel med monteringsdetaljer.

SPECIFIKATIONER

Tjocklek: 1.5mm
Slutför: Borstad
Material: Rostfritt stål 304

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Produktfamilj	Snabbleverans
MSNS1065	2514250	100mm	600mm	500mm	Gränssnitt mellan människa och maskin	Nej
MSNS2065	2514262	200mm	600mm	500mm	Gränssnitt mellan människa och maskin	Nej
MSNS1085	2514253	100mm	800mm	500mm	Gränssnitt mellan människa och maskin	Nej
MSNS2085	2514265	200mm	800mm	500mm	Gränssnitt mellan människa och maskin	Nej
MSNS1105	2514256	100mm	1000mm	500mm	Gränssnitt mellan människa och maskin	Nej
MSNS2105	2514268	200mm	1000mm	500mm	Gränssnitt mellan människa och maskin	Nej
MSNS1125	2514259	100mm	1200mm	500mm	Gränssnitt mellan människa och maskin	Nej
MSNS2125	2514271	200mm	1200mm	500mm	Gränssnitt mellan människa och maskin	Nej
MSNS1064	2503233	100mm	600mm	400mm	Gränssnitt mellan människa och maskin	Nej
MSNS2064	2514261	200mm	600mm	400mm	Gränssnitt mellan människa och maskin	Nej
MSNS1084	2514252	100mm	800mm	400mm	Gränssnitt mellan människa och maskin	Nej
MSNS2084	2514264	200mm	800mm	400mm	Gränssnitt mellan människa och maskin	Nej
MSNS1104	2514255	100mm	1000mm	400mm	Gränssnitt mellan människa och maskin	Nej

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Produktfamilj	Snabbleverans
MSNS2104	2514267	200mm	1000mm	400mm	Gränssnitt mellan människa och maskin	Nej
MSNS1124	2514258	100mm	1200mm	400mm	Gränssnitt mellan människa och maskin	Nej
MSNS2124	2514270	200mm	1200mm	400mm	Gränssnitt mellan människa och maskin	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

För 1600 mm breda kapslingar, används 2 st 800 mm breda socklar.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE