

Kompakt väggmonterade skåp i polyester, UCP/UCPT



Skåpen i väggskåpssortimentet UCP/UCPT i polyester med enkeldörr har skyddsgraden IP 66/IP 54 och är en lagerförd lösning som finns i flera olika storlekar. Du kan beställa antingen en standarddörr eller transparent dörr. Skåpsortimentet lämpar sig för installation utomhus – till och med i direkt solljus. Risken för komponentfel och onödiga driftstopp har eliminerats då vatten och damm inte kan tränga in i skåpet.

BRANSCHSTANDARDER

cULus_UL Listed

CE UKCA

GOST

DESIGN

Material: Glasfiberarmerad polyester. UCPT, fönster i polykarbonat.

Kapsling: 3 mm tjock, gjuten i ett stycke. Fyra monteringshål i bakstycket för montage på vägg. Utan flänsöppningar.

Dörr: Dörr med eller utan fönster och 180° öppning. UCP/UCPT750 och större storlekar, med dörrlyft som säkerställer dörrens position vid stängning. Tätning med polyuretanpackning.

Lås: Lås DIN 3 mm och 90° låsrörelse. UCP/UCPT540 och större med tre låspunkter. Andra låsinsatser som tillbehör.

Temperaturlåghet: -25 °C till +70 °C, vid konternuerlig användning. (Temperaturtoppar på upp till +130 °C).

Karakteristisk: Självsläckande och halogenfri. Dubbelisolerad enligt EN61439-1. Nominell isolationsspänning $U_i = 1000 \text{ V ac}$, 1500 V dc .

Kapslingsklass: IP 66, TYP 4, 4X, 12, 13 för UCP utom UPC430 IP65. IP54 TYP 12 för UCPT. Slaghållfasthet IK 08 (IK 07 för skåp med transparenta dörrar UCPT).

Godkännanden: CE, GOST. För cULus_UL Listed och CSA, vänligen kontakta kundsupport.

Ytbehandling: RAL 7035 infärgat.

Leverans: Kapsling med dörr, skruvar för montageplåt och självhäftande skyddslist mot regnvatten.

OBS: UCP320, UCP430 och UCP540 levereras ej med monterad dörr.


SPECIFIKATIONER

Kroppstjocklek: 3mm
Färg: Ljusgrå
Material: Polyester
Färgkod: RAL 7035
Slutför: Jämn

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Djup (D)	Dörrtyp	Latch-kvantitet
UCP1080	2510829	1035mm	835mm	300mm	Vanligt	3
UCP320	2510828	315mm	215mm	170mm	Vanligt	1
UCP430	2510827	415mm	315mm	170mm	Vanligt	1
UCP540	2510826	515mm	415mm	230mm	Vanligt	3
UCP640	2510825	615mm	415mm	230mm	Vanligt	3
UCP750	2510824	735mm	535mm	270mm	Vanligt	3
UCP860	2510823	835mm	635mm	300mm	Vanligt	3
UCPT1080		1035mm	835mm	300mm	Transparent	3
UCPT430	2510822	415mm	315mm	170mm	Transparent	1
UCPT540	2510821	515mm	415mm	230mm	Transparent	3
UCPT640	2510820	615mm	415mm	230mm	Transparent	3
UCPT750	2510819	735mm	535mm	270mm	Transparent	3
UCPT860	2510818	835mm	635mm	300mm	Transparent	3

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE