


Kopplingslåda av polyester, MGRP



Kopplingslådorna i sortimentet MGRP i polyester med skyddsgraden IP 66, 67 är en lagerförd lösning som finns i flera olika storlekar. MGRP-sortimentet passar utmärkt för inomhus- och utomhusmiljöer tack vare det goda korrosionsskyddet och UV-beständigheten. Risken för komponentfel och onödiga driftstopp elimineras eftersom vatten och damm inte kan tränga in i kopplingslådan .

BRANSCHSTANDARDE

cULus_UL Listed

GOST

CE UKCA

DESIGN

Beskrivning: Polyesterlåda. Lämplig för utomhusbruk, UV-beständig enligt UL746 C.

Material: Glasfiberarmerad polyester.

Packning: Som standard med polyuretanpackning. Silikon, neopren eller EPDM tillgängliga på förfrågan.

Temperaturlåghet: -40 °C till +100 °C med standard polyuretanpackning; -60 °C to +130 °C med silikonpackning; -35 °C to +100 °C med EPDM-packning; -30 °C to +80 °C med neoprene packning.

Flamsäkerhet: UL94 V-0.

Kapslingsklass: IP 66, 67 | IK 08, 07 för MGRP08080xGE.

Ytbehandling: RAL 7000.

Godkännanden: CE, GOST. För cULus_UL Listed kontakta kundsupport.

Leverans: Stomme, hölje och skruvar till höljet. Skruvarna till höljet är av rostfritt stål.

OBS: Montageplåt (GMP) och gångjärn (HHI) är tillgängliga separat.

SPECIFIKATIONER

Material: Polyester
Färgkod: RAL 7000
Slutför: Jämn
Färg: Ekorre grå

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Kroppstjocklek	Kåpans tjocklek
MGRP080806GE	2503070	75mm	80mm	55mm	3.5mm	4mm
MGRP080808GE	2503071	75mm	80mm	75mm	3.5mm	4mm
MGRP081106GE	2503072	75mm	110mm	55mm	3.5mm	4mm
MGRP081108GE	2503073	75mm	110mm	75mm	3.5mm	4mm
MGRP081606GE	2503074	75mm	160mm	55mm	3.5mm	4mm
MGRP081608GE	2503075	75mm	160mm	75mm	3.5mm	4mm
MGRP081906GE	2503076	75mm	190mm	55mm	3.5mm	4mm
MGRP081908GE	2503077	75mm	190mm	75mm	3.5mm	4mm
MGRP121209GE	2503078	120mm	122mm	90mm	4.5mm	5mm
MGRP122209GE	2503079	120mm	220mm	90mm	4.5mm	4mm
MGRP161609GE	2503080	160mm	160mm	90mm	6mm	5mm
MGRP162609GE	2503081	160mm	260mm	90mm	6mm	5mm
MGRP163609GE	2503082	160mm	360mm	90mm	6mm	5mm
MGRP165609GE	2503083	160mm	560mm	90mm	6mm	5mm
MGRP252612GE	2503084	250mm	255mm	120mm	6mm	5mm
MGRP254012GE	2503085	250mm	400mm	120mm	6mm	5mm

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Kroppstjocklek	Kåpans tjocklek
MGRP414012GE	2503086	405mm	400mm	120mm	6mm	5mm

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE