

Fördelningskapsling, PWB



Rutan avskärmar brytare från andra komponenter för att undvika negativa störningar. Den kan monteras var som helst på 19"-profilerna.

DESIGN

Beskrivning: För installation av DIN-apparater i rack. Öppningar för upp till 22 moduler (18 mm). DIN-skena justerbar 15 mm i djupled. Kapslingen är utrustad med två jordskenor 10x8 mm, längd 120 mm med 15 st M5-anlutningar per skena. Kabelgenomföring på baksida 400x35 mm med borstfläns.

Material: 1,5 mm stålplåt.

Ytbehandling: RAL 7035.

Leveransförpackning: 1 st.

SPECIFIKATIONER

Table 1/1						
Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Rackenheter	Material
PWB03	2515650	133mm	482mm	152mm	3U	Stålplåt

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE