

Eluttag med integrerad säkring, LPS



Lättmonterat eluttag som ska monteras på en DIN-skena när extern utrustning måste anslutas.

BRANSCHSTANDARDER

cULus_UL listed

CE

GOST

DESIGN

Beskrivning: Eluttag för montage på DIN-skena. Fjäderklämplint för enkel kabelanslutning.

Dimensions: 92 × 62 × 48 mm.

Anslutning: 3-polig anslutning i snabbklämmor (0.5 - 2.5 mm²). Integrerad säkring 6.3 A (Ø5 × 20 mm).

Ytbehandling: Ljusgrå.

Material: Plast, UL94V0.

Leveransförpackning: 1 st.

SPECIFIKATIONER

Färg: Ljusgrå
Material: Plast
Färgkod: RAL 7035
Slutför: Jämn

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Sockettyp	Vikt
LPS10	2503021	92mm	62mm	48mm	SCHUKO	120kg
LPS10UK	2503024	92mm	62mm	48mm	Typ G.	120kg
LPS10CH	2503022	92mm	62mm	48mm	Switzerland	120kg
LPS10USA		92mm	62mm	48mm	Typ A.	120kg
LPS10FR	2503023	92mm	62mm	48mm	Typ F.	120kg

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE