

Tryckutjämningskåpa, PVD



Ventilationspluggen utjämnar trycket som uppstår på grund av temperaturskillnader mellan skåpet och omgivningen och håller damm borta från skåpet.

DESIGN

Beskrivning: Möjliggör tryckutjämnning p g a exempelvis extrema temperaturskillnader som kan uppstå mellan den invärtes skåpmiljön och dess omgivning. Ett undertryck i skåpet kan leda till att smuts och fukt tränger in. Montering: PG29-gänga med mutter. För bästa resultat rekommenderar vi att två tryckutjämnare monteras på motsatta skåpsgavlar och mot botten resp. toppen. Packning i nitrilgummi (NBR).

Material: Plast, UL94 V-0.

Driftomr. temperatur: -45 °C till +70 °C.

Bearbetning erfordras: Hål Ø37 mm.

Kapslingsklass: IP 55.

Ytbehandling: Ljusgrå.

Leveransförpackning: 2 st.

SPECIFIKATIONER

Table 1/1						
Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Material	Yta
PVD02	2513828	30.5mm	65.5mm	65.5mm	Plast, Gummi	Jämn

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE