

# Regntak, ASST



Ett regntak i rostfritt stål ger skydd via ett sluttande tak och skyddar installerade komponenter från att vatten som samlats tränger in i skåpet när dörren öppnas.

## DESIGN

Beskrivning: Avsett som extra skydd för utomhusplacerade, rostfria väggskåp. Taket är sluttande och försett med droppkant. Bearbetning krävs. Dimensionerna på kapslingen ökar med: H: 60 mm, B: 20 mm och D: 20 mm.

Material: Rostfri plåt 304 kval. (syrafast rostfri 316L kval. på förfrågan).

Ytbehandling: 400 förslipat rostfritt stål.

Leveransförpackning: 1 st regntak med monteringsmaterial.

Tilläggsinformation: ASST är inte kompatibelt med 180°-MMHS-gångjärn.

Monteringsdelar ingår

## SPECIFIKATIONER

**Yta:** Borstad

Table 1/1

| Katalognummer | E-nummer | Höjd | Bredd  | Djup  | Material            | Skåpmaterial |
|---------------|----------|------|--------|-------|---------------------|--------------|
| ASST103       | 2502360  | 59mm | 1000mm | 300mm | Rostfritt stål 304  | Stålplåt     |
| ASST103-316   | 2502361  | 59mm | 1000mm | 300mm | Rostfritt stål 316L | Stålplåt     |
| ASST123       | 2502362  | 59mm | 1200mm | 300mm | Rostfritt stål 304  | Stålplåt     |
| ASST123-316   | 2502363  | 59mm | 1200mm | 300mm | Rostfritt stål 316L | Stålplåt     |
| ASST124       | 2502364  | 59mm | 1200mm | 400mm | Rostfritt stål 304  | Stålplåt     |
| ASST124-316   | 2502365  | 59mm | 1200mm | 400mm | Rostfritt stål 316L | Stålplåt     |
| ASST042       | 2502350  | 59mm | 400mm  | 210mm | Rostfritt stål 304  | Stålplåt     |
| ASST042-316   | 2502351  | 59mm | 400mm  | 210mm | Rostfritt stål 316L | Stålplåt     |
| ASST062       | 2502352  | 59mm | 600mm  | 210mm | Rostfritt stål 304  | Stålplåt     |
| ASST062-316   | 2502353  | 59mm | 600mm  | 210mm | Rostfritt stål 316L | Stålplåt     |
| ASST063       | 2502354  | 59mm | 600mm  | 300mm | Rostfritt stål 304  | Stålplåt     |
| ASST063-316   | 2502355  | 59mm | 600mm  | 300mm | Rostfritt stål 316L | Stålplåt     |
| ASST083       | 2502356  | 59mm | 800mm  | 300mm | Rostfritt stål 304  | Stålplåt     |
| ASST083-316   | 2502357  | 59mm | 800mm  | 300mm | Rostfritt stål 316L | Stålplåt     |
| ASST084       | 2502358  | 59mm | 800mm  | 400mm | Rostfritt stål 304  | Stålplåt     |
| ASST084-316   | 2502359  | 59mm | 800mm  | 400mm | Rostfritt stål 316L | Stålplåt     |

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Inte lämplig för AFS.

## VARNING

---

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**