

Upphöjda sidodörrar, DNSR



Skyddar och täcker anslutningar och komponenter som är monterade på sidan av skåpet för att säkra och skydda viktiga anslutningar. En uttagsplåt, MM (tillval), ger en monteringsyta för kontakter. Kablar kan dras upp- eller nedifrån med valfria kabelskenor.

DESIGN

Beskrivning: Ett 200 mm brett skydd med kabelingångar upptill och nedtill. Levereras med en flänsplåt och packning. Hålmönstret motsvarar skåpets ram för montering av kabelskenor.

Material: 2 mm.

Yta: RAL 7035-pulverlack med strukturerad yta.

Skydd: Uppfyller kraven för IP55, typ 12 i kombination med HPPG01.

Monteringskrav: Lägg till en separationsplåt, SPD, eller en uttagsplåt, MM, för att montera anslutningar och separera sidofacket.

Antal i förpackning: 1 styck med monteringstillbehör.

SPECIFIKATIONER

Tjocklek:	2mm
Färg:	Ljusgrå
Material:	Stålplåt
Yta:	Pulverlackerad
Färgkod:	RAL 7035

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Skåpmaterial	Snabbleverans
DNSR2006R5	2502751	2000mm	600mm	195mm	Stålplåt	Nej
DNSR2005R5	2502750	2000mm	500mm	195mm	Stålplåt	Nej

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRachte