

Sektionsprofiler för kabelingång, SCE



Klick-in-sektionsprofilen har en förmonterad packning som tätar det tomma utrymmet runt kablarna som dras mellan bottenplåtar och bibehåller skåpets skyddsgrad.

DESIGN

Beskrivning: Tätar kabelgenomgången mellan täckflänsarna. Sluter tätt runt kablarna och fyller luckor för att förhindra att det kommer in damm. Skummet är förmonterat i sektionsprofilen, som enkelt monteras i bottenplåtarna. Ett alternativ till bottenplåtens packningssats BG01.

Material: Strängpressad PVC-sektionsprofil. Packning: självhäftande skum med ett tvärsnitt på 30 x 25 mm.

Leveransförpackning: 1 sats med 2 sektionsprofiler med skumgummi.

SPECIFIKATIONER

Tjocklek: 1.2mm
Färg: Svart
Material: VES
Slutför: Slät matt yta

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Kapslingsmaterial	För montering
SCE1200	2503501	30mm	1200mm	20mm	VES	På djupet
SCE1200R		30mm	1200mm	20mm	VES	I bakersta läget
SCE1000	2503500	30mm	1000mm	20mm	VES	På djupet
SCE600	2503502	30mm	600mm	20mm	VES	På djupet
SCE800	2503503	30mm	800mm	20mm	VES	På djupet
SCE1000R		30mm	1000mm	20mm	VES	I bakersta läget
SCE600R		30mm	600mm	20mm	VES	I bakersta läget
SCE800R		30mm	800mm	20mm	VES	I bakersta läget

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE