

Separationsplattor för MCS MCD-höljen, SPD



Separationsplåten i stål delar på sammankopplade skåp och bibehåller IP-klassningen, vilket skapar individuella utrymmen för komponenter som ska monteras.

DESIGN

Beskrivning: För att separera två sammanbyggda MCS/MCD skåp.

Material: 1.5 mm elförzinkad stålplåt.

Erforderliga tillbehör: IP 43 | TYPE 1-tätning kan erhållas med användning av SPDG-packning. CCJ-parenteser är nödvändiga för att montera SPD i höljet. Använda CCM- och CCI-fästena i fackluckor tillsammans. För EMI-skärmning måste SPDEG-packningen användas.

Leveransförpackning: 1 st.

SPECIFIKATIONER

Tjocklek: 1.5mm
Material: Mjukt stål
Slutför: Zinkpläterad

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Kapslingsmaterial	Snabbleverans
SPD1806	2503548	1800mm	13mm	506mm	Mjukt stål	Nej
SPD1804	2517350	1800mm	13mm	306mm	Mjukt stål	Nej
SPD2004	2517352	2000mm	13mm	306mm	Mjukt stål	Nej
SPD1605		1600mm	13mm	500mm	Mjukt stål	Nej
SPD1205		1200mm	13mm	500mm	Mjukt stål	Nej
SPD2006	2517354	2000mm	13mm	506mm	Mjukt stål	Nej
SPD2208	2517357	2200mm	13mm	706mm	Mjukt stål	Nej
SPD2005	2517353	2000mm	13mm	406mm	Mjukt stål	Nej
SPD2008	2517355	2000mm	13mm	706mm	Mjukt stål	Nej
SPD2206	2517356	2200mm	13mm	506mm	Mjukt stål	Nej
SPD1405		1400mm	13mm	500mm	Mjukt stål	Nej
SPD1805	2517351	1800mm	13mm	406mm	Mjukt stål	Nej

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE