

Sidodörrar, DNS



En sidodörr som monteras på ett skåp ger smidig åtkomst till utrustningen som är monterad fram- och baktill från sidorna. Detta är särskilt fördelaktigt om montageplåtar rygg mot rygg används.

DESIGN

Beskrivning: Istället för sidopanelen SPM. För enkel åtkomst till utrustningen inuti skåp eller när skåpet är monterat rygg mot rygg. Utrustad med standard dubbelbit 3 mm lås vilket gör alla låsalternativ möjliga. Dörrram valfri.

Material: 2 mm stålplåt.

Ytbehandling: Pulverlack RAL 7035 med strukturerad yta.

Kapslingsklass: IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Leveransförpackning: 1 st dörr med monteringsmaterial.

SPECIFIKATIONER

Tjocklek: 2mm
Färg: Ljusgrå
Material: Mjukt stål
Slutför: Pulverlackerad
Färgkod: RAL 7035

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Kapslingsmaterial	Produktfamilj
DNS2005R5	2502748	1982mm	493mm	51mm	Mjukt stål	Fristående
DNS1805R5	2502746	1782mm	493mm	51mm	Mjukt stål	Fristående
DNS1806R5	2502747	1782mm	593mm	51mm	Mjukt stål	Fristående
DNS2006R5	2502749	1982mm	593mm	51mm	Mjukt stål	Fristående

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE