

## Sidopaneler för golvskåp, PCUP



Extrautrymmet som skapas av en utbyggnadsram stängs av med hjälp av panelerna så att skyddsgraden bibehålls och åtkomsten till extrautrymmet begränsas.

### DESIGN

Beskrivning: För att täcka sidorna på nedre skenlåda PCU. Fästs med 4 st skruvar.

Material: 1.35 mm stålplåt.

Ytbehandling: Pulverlack RAL 7035 med strukturerad yta.

Leveransförpackning: 2 st plåtar med monteringsmaterial.

## SPECIFIKATIONER

**Tjocklek:** 1.35mm  
**Färg:** Ljusgrå  
**Material:** Mjukt stål  
**Slutför:** Pulverlackerad  
**Färgkod:** RAL 7035

Table 1/1

| Katalognummer | E-nummer | Höjd  | Bredd | Djup | Kapslingsmaterial | Snabbleverans |
|---------------|----------|-------|-------|------|-------------------|---------------|
| PCUP208R5     | 2504677  | 200mm | 800mm | 12mm | Mjukt stål        | Nej           |
| PCUP206R5     | 2504676  | 200mm | 599mm | 12mm | Mjukt stål        | Nej           |
| PCUP308R5     | 2504679  | 300mm | 800mm | 12mm | Mjukt stål        | Nej           |
| PCUP306R5     | 2504678  | 300mm | 599mm | 12mm | Mjukt stål        | Nej           |

## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**