


## Sidopaneler, SPM



Sidopanelerna bibehåller inträngningsskyddet, vilket innebär att de elektriska komponenterna fungerar utan störningar och skyddar personalen från skador.

### DESIGN

Beskrivning: Enkel enmansmontering på MC skåp. Tätad med en strängpressad polyuretanpackning i en del och monteras med hjälp av åtta skruvar och nya patenterade hållare. Kan ersättas med gaveldörr DNS.

Material: 1.5 mm stålplåt.

Ytbehandling: Pulverlack RAL 7035 med strukturerad yta.

Kapslingsklass: IP 55 | TYPE 12, 13 i kombination med MCS. IP 66 | TYPE 4, 12, 13 i kombination med MCS-HP.

Leveransförpackning: 2 st paneler med monteringsmaterial.

## SPECIFIKATIONER

**Tjocklek:** 1.5mm  
**Färg:** Ljusgrå  
**Material:** Mjukt stål  
**Slutför:** Pulverlackerad  
**Färgkod:** RAL 7035

Table 1/1

| Katalognummer | E-nummer | Höjd   | Bredd | Djup   | Kapslingsmaterial | Snabbleverans |
|---------------|----------|--------|-------|--------|-------------------|---------------|
| SPM1805R5     | 2517324  | 1800mm | 19mm  | 500mm  | Mjukt stål        | Nej           |
| SPM1804R5     | 2517323  | 1800mm | 19mm  | 400mm  | Mjukt stål        | Nej           |
| SPM1806R5     | 2517332  | 1800mm | 19mm  | 600mm  | Mjukt stål        | Nej           |
| SPM2005R5     | 2517326  | 2000mm | 19mm  | 500mm  | Mjukt stål        | Nej           |
| SPM2004R5     | 2517325  | 2000mm | 19mm  | 400mm  | Mjukt stål        | Nej           |
| SPM2006R5     | 2517327  | 2000mm | 19mm  | 600mm  | Mjukt stål        | Nej           |
| SPM2008R5     | 2517328  | 2000mm | 19mm  | 800mm  | Mjukt stål        | Nej           |
| SPM2206R5     | 2517329  | 2200mm | 19mm  | 600mm  | Mjukt stål        | Nej           |
| SPM2208R5     | 2517330  | 2200mm | 19mm  | 800mm  | Mjukt stål        | Nej           |
| SPM1106R5     |          | 1100mm | 19mm  | 600mm  | Mjukt stål        | Nej           |
| SPM1406R5     |          | 1400mm | 19mm  | 600mm  | Mjukt stål        | Nej           |
| SPM1606R5     | 2517322  | 1600mm | 19mm  | 600mm  | Mjukt stål        | Nej           |
| SPM1808R5     | 2503551  | 1800mm | 19mm  | 800mm  | Mjukt stål        | Nej           |
| SPM2010R5     | 2503552  | 2000mm | 19mm  | 1000mm | Mjukt stål        | Nej           |
| SPM1205R5     |          | 1200mm | 19mm  | 500mm  | Mjukt stål        | Nej           |
| SPM1405R5     |          | 1400mm | 19mm  | 500mm  | Mjukt stål        | Nej           |

| Katalognummer | E-nummer | Höjd   | Bredd | Djup   | Kapslingsmaterial | Snabbleverans |
|---------------|----------|--------|-------|--------|-------------------|---------------|
| SPM1605R5     |          | 1600mm | 19mm  | 500mm  | Mjukt stål        | Nej           |
| SPM1810R5     |          | 1800mm | 19mm  | 1000mm | Mjukt stål        | Nej           |
| SPM2210R5     |          | 2200mm | 19mm  | 1000mm | Mjukt stål        | Nej           |

## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**