


Sidopaneler, SPME



Sidopanelerna stänger sidorna på enstaka eller sammankopplade EMC-skåp så att den installerade elektriska utrustningen skyddas från omgivningen och personalen från skador.

DESIGN

Beskrivning: För att täcka gavlar på MCSE skåp. Försedd med ledande polyuretanpackning för EMC/IP-skydd.

Material: 1,5 mm förzinkad stålplåt.

Ytbehandling: Pulverlack RAL 7035 med strukturerad yta, endast på utsida.

Kapslingsklass: I överensstämmelse med IP 54 | TYPE 12.

Leveransförpackning: 2 st paneler med monteringsmaterial.

For covering the sides of the MCSE enclosures

Equipped with a conductive gasket providing both EMC/IP protection

Two panels with mounting accessories

SPECIFIKATIONER

Tjocklek: 1.5mm
Färg: Ljusgrå
Slutför: Pulverlackerad
Färgkod: RAL 7035
Material: Stål

Table 1/1

Katalognummer	Höjd	Bredd	Djup	Kapslingsmaterial	Produktfamilj	Snabbleverans
SPME2008R5	2000mm	800mm	12mm	Galvaniserat stål	Fristående	Nej
SPME2006R5	2000mm	600mm	12mm	Galvaniserat stål	Fristående	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Andra storlekar på förfrågan.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE