

Gavelplåt för golvsockel | Väggmonterade skåp, PA



Sockelns sidostycken stänger av extrautrymmet under skåpet om det skulle behövas.

DESIGN

Beskrivning: Gavelplåtar för montage på golvsockel (P), förstyvade genom kantböckning.

Material: 1.5 mm stålplåt.

Ytbehandling: Pulverlackerad RAL 7022 med strukturerad yta.

Leveransförpackning: 2 st för 100 mm höjd och 4 st för 200 mm höjd.

SPECIFIKATIONER

Tjocklek: 1.5mm
Material: Stålblåt
Yta: Pulverlackerad
Färgkod: RAL 7022
Färg: Umbra Gray

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Kompatibelt skåpdjup	Skåpmaterial
PA1026	2503365	100mm	114mm	21mm	260mm	Stålblåt
PA1030	2503366	100mm	154mm	21mm	300mm	Stålblåt
PA2026	2503368	200mm	114mm	21mm	260mm	Stålblåt
PA2030	2503369	200mm	154mm	21mm	300mm	Stålblåt
PA1040	2503367	100mm	254mm	21mm	400mm	Stålblåt
PA2040	2503370	200mm	254mm	21mm	400mm	Stålblåt

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE