

Liten ABS-kopplingslåda, DABP



Sortimentet DABP med kopplingslådorna ABS har skyddsgraden IP 66, 67 och är en lagerförd lösning som finns i flera olika storlekar. DABP-utbudet lämpar sig väl för krävande miljöer, eftersom vatten och damm inte kan tränga in i kopplingslådan, vilket eliminerar risken för komponentfel, och därmed onödiga driftstopp .

BRANSCHSTANDARDS

CE
UKCA
GOST
IP

DESIGN

Beskrivning: För inomhusanvändning. Låg UV-beständighet.

Material: Kapsling: ABS. Standardkåpa: ABS. Genomskinligt lock av polykarbonat.

Packning: Integrerad packning i polyuretan (PUR).

Temperaturlåghet: -40°C till + 60°C.

Flamsäkerhet: UL94 HB.

Kapslingsklass: IP 66/67 | IK 06 (-25°C), IK 07 (+35°C).

Ytbehandling: RAL 7035.

Leverans: Kapsling och lock. Skruv för lock i rostfritt stål. Monteringsskruvar och blindpluggar i polyamid.

Kropp, lock, locksruvar tillverkade av rostfritt stål, monteringsskruvar och lockproppar gjorda av polyamid

Low UV radiation resistance

Polyurethane gasket integrated in the box cover

Temperature resistance: -40 °C to +60 °C

Flammability: UL94 HB

SPECIFIKATIONER

Material: ABS
Färg: Ljusgrå
Slutför: Jämn

Table 1/1


Katalognummer	E-nummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Djup (D)	Max. monteringsdjup	Vikt
DABP080809GE	2502663	80mm	82mm	56mm	72mm	0.1kg
DABP080806GE	2502662	80mm	82mm	86mm	42mm	0.1kg
DABP081206GE	2502664	80mm	120mm	56mm	42mm	0.15kg
DABP081209GE	2502665	80mm	120mm	86mm	72mm	0.2kg
DABP081606GE	2502666	80mm	160mm	56mm	42mm	0.2kg
DABP081609GE	2502667	80mm	160mm	86mm	72mm	0.2kg
DABP121206GE	2502668	120mm	122mm	56mm	42mm	0.2kg
DABP121209GE	2502669	120mm	122mm	86mm	72mm	0.25kg
DABP121609GE	2502670	120mm	160mm	91mm	77mm	0.35kg
DABP122009GE	2502671	120mm	200mm	86mm	72mm	0.35kg
DABP152008GE	2502672	150mm	200mm	76mm	62mm	0.4kg
DABP050504GE	2502660	53mm	55mm	36mm	27.5mm	0.5kg
DABP162409GE	2502673	160mm	240mm	91mm	77mm	0.55kg
DABP162412GE	2502674	160mm	240mm	121mm	107mm	0.7kg
DABP050704GE	2502661	53mm	65mm	36mm	25mm	0.8kg
DABP233009GE	2502675	230mm	300mm	86mm	72mm	0.85kg

Katalognummer	E-nummer	Höjd (H)	Bredd (W)	Djup (D)	Max. monteringsdjup	Vikt
DABP233011GE	2502676	230mm	300mm	111mm	97mm	1 kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Obs! Du kan beställa kopplingslådan med genomskinligt lock i polykarbonat genom att ersätta "GE" med "TE" i artikelnumret.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE