


Liten kapslingslampa, TL



Energy efficient and cost effective LED enclosure light that can be installed in any enclosure. Helpful when maintenance has to be performed in the field.

BRANSCHSTANDARDER

CE

EAC

DESIGN

Leverans: 1 lampa med 1.75 m strömkabel, 140 mm anslutningskabel för anslutning av lampor till varandra samt montagematerial.

Ljuskfärg: 4 000 K (neutralt vitt).

Connections: Inmatning, tvåpolig. Genomgående kabeldragning, tvåpolig.

Belysnings typ: LED.

Driftomr. temperatur: -5 °C ... +45 °C.

Driftspänning: 220–240 V växelström, 50 Hz.

Beskrivning: Energisparande och kostnadseffektivt belysningssystem som fästs med de medföljande skruvarna eller den medföljande tejp. Lamporna kan anslutas till varandra via strömförsörjningen med hjälp av den medföljande seriekabeln. Den högsta effekten som går att serieansluta är 100 W.

Godkännanden: CE, EAC.

Material: Stomme i polykarbonat, ändförslutningar av ABS, skyddslöck av PMMA.

SPECIFIKATIONER

Material: Polykarbonat; ABS
Färg: Ljusgrå
Slutför: Jämn

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Märkspänning	Frekvens
TL4001-4W	2505096	277mm	43mm	28mm	220 – 240V	50/60 HzHz
TL4001-9W	2505097	538mm	43mm	28mm	220 – 240V	50/60 HzHz

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE