

Rostfria paneler, MPPS



En panel i rostfritt stål för en manöverpulpet i stålplåt är ett kostnadseffektivt alternativ till en komplett manöverpulpet i rostfritt stål i vissa miljöer. En panel i stålplåt skulle till exempel försämrats snabbt om operatörer utsätts för kemikalier och överför dem till manöverpulpeten under drift och underhåll.

DESIGN

Beskrivning: För att ersätta standardpaneler på MPC(S) toppenhet där kraftigt slitage eller rostangrepp kan förekomma.

Material: 2 mm rostfri stålplåt.

Ytbehandling: 400 förslipat rostfritt stål.

SPECIFIKATIONER

Tjocklek: 2mm
Yta: Borstad
Material: Rostfritt stål 304

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Skåpmaterial	Produktfamilj
MPPS061	2504988	26mm	600mm	484mm	Rostfritt stål	Gränssnitt mellan människa och maskin
MPPS081	2504989	26mm	800mm	484mm	Rostfritt stål	Gränssnitt mellan människa och maskin
MPPS101	2504985	26mm	1000mm	484mm	Rostfritt stål	Gränssnitt mellan människa och maskin
MPPS121	2504986	26mm	1200mm	484mm	Rostfritt stål	Gränssnitt mellan människa och maskin
MPPS161	2504987	26mm	1600mm	484mm	Rostfritt stål	Gränssnitt mellan människa och maskin

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE